

PRODUKTDATABLAD

ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG

ENDURA STYLE WALL | Slanke LED armaturer med høj lydudgang og valgfrir sensor



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Udendørs
- Entrébelysning
- Bygningsfacader

PRODUKTFORDELE

- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- 5 års garanti
- Nem og hurtig installation

PRODUKTEGENSKABER

- Meget lysstærke og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Beskyttelsesklasse: IP44
- Trykstøbt aluminiumshus
- Armaturhuset fås i to farver
- Tilgængelig med og uden bevægelsessensor



TEKNISKE DATA


Elektriske Data

Nominel wattforbrug	12,20 W
Drifttilstand	Mains voltage
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz

Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	>80
Farvetemperaturer	Warm White
Lumen	740 lm

Dimensioner



Længde	168,0 mm
Bredde	100,0 mm
Højde	273,0 mm
Produktvægt	1300,00 g

Farver & materialer

Materiale	Aluminum
Housing color	Dark gray
Produktfarve	Dark gray
Afdækningsmateriale	Glass

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...40 °C
----------------------	-------------

Levetid

Levetid	30000 h
----------------	---------

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Wall

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Terminal

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP44

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet montering og forbindelses tilbehør medfølger

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075033238	ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG	Shipping carton box 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	38.15 dm ³	6879,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefærdig bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.