

Produktnavn : Wipes IND      Dato : 08.11.19 Version : 1.1  
Ref.Nr.: BDS002186\_10\_20191108 (DA)      Gennemgang af : BDS002186\_20180727

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

Wipes IND  
Bulk

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Rengøring - Tilbehør

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

Subsidiaries		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Smedsgatan 3-5 LT4, PL62, 08101 LOJO	+358/(19)32.921	
CRC Industries France	6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	Südring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303 0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

### 1.4. Nødtelefon

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)  
Danmark: Giftlinjen Ring 82 12 12 12

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

#### Klassifikation ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysisk: Kan ikke benyttes.  
Opfylder kravene i de europæiske kosmetikregulativer (76/768/EU)  
Klassificering på grundlag af forsøgsdata.



Produktnavn : Wipes IND      Dato : 08.11.19 Version : 1.1  
 Ref.Nr.: BDS002186\_10\_20191108 (DA)      Gennemgang af : BDS002186\_20180727

**OK** Kan ikke benyttes.  
 Opfylder kravene i de europæiske kosmetikregulativer (76/768/EU)

Klassificering baseret på beregningsmetode.

**Miljø :** Kan ikke benyttes.  
 Opfylder kravene i de europæiske kosmetikregulativer (76/768/EU)

Klassificering baseret på beregningsmetode.

**Andre :** Undgå kontakt med øjnene. Såfremt produktet er kommet i berøring med øjnene, skylles de straks med store mængder vand, og en specialist konsulteres.  
 Opbevares utilgængeligt for børn.

**Andre :** Ikke klassificeret

## 2.2. Mærkningselementer

### Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008

Ingen

**Supplerende fareoplysninger:** Undgå kontakt med øjnene. Såfremt produktet er kommet i berøring med øjnene, skylles de straks med store mængder vand, og en specialist konsulteres.  
 Opbevares utilgængeligt for børn.

### Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler:

Aqua, C9-11 Pareth 8, Dimethyl Gluturate, Isopropyl

Alcohol, Dimethyl Succinate, PEG-75 Lanolin,  
 Dimethyl Adipate, Chlorhexidine Digluconate, DMDM Hydantoin  
 Parfum, Iodopropynyl Butylcarbamate, Limonene, Hexyl Cinnamal

Kan ikke benyttes.  
 Opfylder kravene i de europæiske kosmetikregulativer (76/768/EU)

## 2.3. Andre farer

Ingen information haves

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Kan ikke benyttes.

### 3.2. Blandinger

Farligt stof	Registreringsnumre	CAS-nr	EC-nr	w/w %	Fareklasse og -kategori	Faresætning	Noterne
propan-2-ol; isopropylalkohol	01-2119457558-25	67-63-0	200-661-7	<5	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H225,H319,H336	B
alcohols, C9-11, ethoxylated	01-2119980051-45	68439-46-3	614-482-0	<5	Acute Tox. 4, Eye Dam. 1	H302,H318	

Forklaring noter



Produktnavn : Wipes IND      Dato : 08.11.19 Version : 1.1  
Ref.Nr.: BDS002186\_10\_20191108 (DA)      Gennemgang af : BDS002186\_20180727

B : stoffer, for hvilke der foreligger nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

(\* Forklaringer til benævnelse: se kapittel 16)

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Øjne :	Ved øjenkontakt skylles øjet straks med rigeligt vand i flere minutter Søg lægehjælp ved fortsat irritation
Hudkontakt :	Ingen negative sundhedsvirkninger forventes
Indånding :	Frisk luft, holdes varm og i ro Søg lægehjælp ved ugunstige virkninger
Indtagelse :	Fremkald ikke opkastning ved indtagelse Rådspørg læge

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Inånding :	Ingen negative sundhedsvirkninger forventes
Indtagelse :	Ingen negative sundhedsvirkninger forventes
Kontakt med hud :	Ingen negative sundhedsvirkninger forventes
Kontakt med øjne :	Let irriterende virkning ved øjenkontakt Symptomer: rødme og smerte

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Generelt :	Er man utilpas, skal man rådspørge læge (vis om muligt etiketten) I tilfælde af vedvarende symptomer bør der altid søges læge.
------------	---

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

skum, kuldioxid eller tørstof

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Danner farlige nedbrydningsstoffer  
CO, CO2

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hold beholdere nær ild kølige med vand  
Indånd ikke røg i tilfælde af brand

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer



Produktnavn : Wipes IND      Dato : 08.11.19 Version : 1.1  
Ref.Nr.: BDS002186\_10\_20191108 (DA)      Gennemgang af : BDS002186\_20180727

Afbryd alle antændelseskilder  
Sørg for tilstrækkelig ventilation  
Benyt beskyttelsesbriller ifølge standard EN 166.

## 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Lad det ikke komme i kloakker og vandveje  
Hvis forurenede vand kommer i kloaksystemer eller vandveje, skal man straks meddele det til rette myndigheder

## 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsug udslip i passende inaktivt materiale

## 6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger, se afsnit 8.

# PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

## 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Må kun bruges på steder med god ventilation  
Undgå kontakt med øjnene.

## 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares på et køligt, tørt og ventileret sted  
Opbevares utilgængeligt for børn.

## 7.3. Særlige anvendelser

Rengøring - Tilbehør

# PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

## 8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier :

Farligt stof	CAS-nr	metode	
<b>Eksponeringsgrænser fastlagt af EU:</b>			
propan-2-ol; isopropylalkohol	67-63-0	TWA	400 ppm
		STEL	500 ppm
<b>Nationalt fastlagte eksponeringsgrænser, Danmark</b>			
propan-2-ol; isopropylalkohol	67-63-0	TWA	200 ppm



Produktnavn : Wipes IND      Dato : 08.11.19 Version : 1.1  
Ref.Nr.: BDS002186\_10\_20191108 (DA)      Gennemgang af : BDS002186\_20180727

## 8.2. Eksponeringskontrol

<b>Tekniske hjælpemidler :</b>	Sørg for tilstrækkelig ventilation
<b>Personlige værnemidler :</b>	Undgå kontakt med øjnene.
<b>indånding :</b>	Brug egnet åndedrætsværn, hvis affektiv ventilation ikke er mulig.
Anbefalet åndedrætsværn:	Filtrerende åndedrætsværn mod organiske gasser og dampe (A)
<b>hud :</b>	No special measures necessary.
<b>øjne :</b>	Benyt beskyttelsesbriller ifølge standard EN 166.

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

<b>Udseende :</b>	Papirvæv imprægneret med væske.
<b>far :</b>	Farveløs.
<b>duft :</b>	Citrus.
<b>pH :</b>	6 - 8
<b>Kogepunkt/interval :</b>	Kan ikke fås.
<b>Antændelsestemperatur :</b>	> 100 °C
<b>Fordampningshastighed :</b>	Kan ikke benyttes.
<b>Eksplønsionsgrænser : Øvre :</b>	Kan ikke fås.
<b>Nedre :</b>	Kan ikke fås.
<b>Damptryk :</b>	Kan ikke fås.
<b>Vægtfylde :</b>	1.00 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
<b>Vandopløselighed :</b>	Blandbar med vand
<b>Selvantændelsepunkt :</b>	> 200 °C

### 9.2. Andre oplysninger

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå overophedning

### 10.5. Materialer, der skal undgås



Produktnavn : Wipes IND      Dato : 08.11.19 Version : 1.1  
 Ref.Nr.: BDS002186\_10\_20191108 (DA)      Gennemgang af : BDS002186\_20180727

Stærkt oxyderende stof

## 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

CO, CO2

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

akut toksicitet:	kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
hudætsning/irritation:	kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
alvorlig øjenskade/øjenirritation:	kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:	kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
kimcellemutagenicitet:	kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
kræftfremkaldende egenskaber:	kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
reproduktionstoksicitet:	kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
enkel STOT-eksponering:	kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
gentagne STOT-eksponeringer:	kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
aspirationsfare:	kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

### Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje:

Inåndning :	Ingen negative sundhedsvirkninger forventes
Indtagelse :	Ingen negative sundhedsvirkninger forventes
Kontakt med hud :	Ingen negative sundhedsvirkninger forventes
Kontakt med øjne :	Kan forårsage irritation.

### Toksikologiske data :

Farligt stof	CAS-nr	metode	
propan-2-ol; isopropylalkohol	67-63-0	LD50 oralt rotte	5840 mg/kg
		LC50 inhal. rotte	> 25000 mg/l
		LD50 derm. kanin	13900 mg/kg
alcohols, C9-11, ethoxylated	68439-46-3	LD50 oralt rotte	1000-1400 mg/kg
		LD50 derm. kanin	>2000 mg/kg

Produktnavn : Wipes IND  
Ref.Nr.: BDS002186\_10\_20191108 (DA)

Dato : 08.11.19 Version : 1.1  
Gennemgang af : BDS002186\_20180727

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

Kan ikke benyttes.  
Opfylder kravene i de europæiske kosmetikregulativer (76/768/EU)

### Økotoxikologiske data:

Farligt stof	CAS-nr	metode	
propan-2-ol; isopropylalkohol	67-63-0	LC50 alger	1000 mg/l
		LC50 fisk	9640 mg/l
		EC50 dafnier	9714 mg/l
alcohols, C9-11, ethoxylated	68439-46-3	LC50 fisk	10-100 mg/l
		EC50 dafnier	5-25 mg/l

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgængelige eksperimentdata

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelige eksperimentdata

### 12.4. Mobilitet i jord

Blandbar med vand

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen information haves

### 12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige eksperimentdata

## PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Udled ikke stoffet i kloak eller miljø, men aflever det til en autoriseret affaldsindsamlingsvirksomhed.

**Nationale bestemmelser:** Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning

## PUNKT 14: Transportoplysninger



Produktnavn : Wipes IND      Dato : 08.11.19 Version : 1.1  
Ref.Nr.: BDS002186\_10\_20191108 (DA)      Gennemgang af : BDS002186\_20180727

**14.1. UN-nummer**

UN-Nr. : Ikke klassificeret som farligt transportgods

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

Forsendelsesbetegnelse: ikke relevant

**14.3. Transportfareklasse(r)**

Klasse: ikke relevant  
ADR/RID - Klassifikationskode: ikke relevant

**14.4. Emballagegruppe**

Emballagegruppe: ikke relevant

**14.5. Miljøfarer**

ADR/RID - Farlig for miljøet: Nej  
IMDG - havforurenende: No  
IATA/ICAO - Farlig for miljøet: Nej

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

ADR/RID - Tunnelkode: ikke relevant  
IMDG - Ems: ikke relevant  
IATA/ICAO - PAX: ikke relevant  
IATA/ICAO - CAO: ikke relevant

**14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL og IBC-koden**

Kan ikke benyttes.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Sikkerhedsdatabladet er opstillet efter de gældende EU-krav.  
Opfylder kravene i de europæiske kosmetikregulativer (76/768/EU)  
Kosmetisk dossier tilgængeligt

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Ingen informationer haves

**PUNKT 16: Andre oplysninger**



---

<b>Produktnavn :</b> Wipes IND	<b>Dato :</b> 08.11.19	<b>Version :</b> 1.1
<b>Ref.Nr.:</b> BDS002186_10_20191108 (DA)	<b>Gennemgang af :</b> BDS002186_20180727	

---

*Forklaringer till faresætning:	H225 : Meget brandfarlig væske og damp. H302 : Farlig ved indtagelse. H318 : Forårsager alvorlig øjenskade. H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
acronyms and synonyms:	TWA = time weight average STEL = short time exposure limit Flygtige organiske forbindelser PBT = persistent bioaccumulative toxic vPvB = very persistent very bioaccumulative

Dette produkt bør opbevares, behandles og bruges i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og i overensstemmelse med alle love og bestemmelser.

Den information, som findes heri, er baseret på vor nuværende viden og har til hensigt at beskrive vore produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Den garanterer igen specifikke egenskaber.

Bortset fra enhver rimelig handel med det formål at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige risici, må disse dokumenter ikke gengives på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra CRC.

