

PRODUKTDATABLAD

1906 PIPE ANGLED 550x600

Vintage 1906 Pipe | Indendørs armaturer i industrielt design, vintage stil, E27 sokkel



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Opholdsområder (stuer, spisestuer, soveværelser osv.)
- Barer, restauranter

PRODUKTFORDELE

- Nem og hurtig installation

PRODUKTEGENSKABER

- Reduceret industrielt design




TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Drifttilstand	Mains voltage
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	5060 Hz

Dimensioner



Længde	534,0 mm
Bredde	100,0 mm
Højde	610,0 mm
Produktvægt	1350,00 g

Farver & materialer

Materiale	GLASS
Afdækningsmateriale	Glass

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

Generel Beskrivelse

Produkt bemærkning	Available from April 2019
---------------------------	---------------------------

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Terminal
Fatningstype	E27

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP20

Standarder

CEEACREACH

UDSTYR/TILBEHØR

- Lyskilder medfølger ikke
- Komplet montering og forbindelses tilbehør medfølger

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075217041	Folding carton box 1	173 mm x 573 mm x 693 mm	1926,00 g	68.70 dm ³
4058075217058	Shipping carton box 2	585 mm x 360 mm x 705 mm	5880,00 g	148.47 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.