

PRODUKTDATABLAD

1906 PIPE TABLE 170x150x400

Vintage 1906 Pipe | Indendørs armaturer i industrielt design, vintage stil, E27 sokkel

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Opholdsområder (stuer, spisestuer, soveværelser osv.)
- Barer, restauranter

PRODUKTFORDELE

- Nem og hurtig installation

PRODUKTEGENSKABER

- Reduceret industrielt design




TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Drifttilstand	Mains voltage
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	5060 Hz

Dimensioner



Længde	150,0 mm
Højde	375,0 mm
Produktvægt	950,00 g

Farver & materialer

Materiale	GLASS
Afdækningsmateriale	Glass

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

Generel Beskrivelse

Produkt bemærkning	Available from April 2019
---------------------------	---------------------------

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Plug, EU
Fatningstype	E27

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20
Standarder	CEEACREACH

UDSTYR/TILBEHØR

- Lyskilder medfølger ikke
- Komplet montering og forbindelses tilbehør medfølger

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075217102	Folding carton box 1	190 mm x 190 mm x 472 mm	1141,00 g	17.04 dm ³
4058075217119	Shipping carton box 6	590 mm x 395 mm x 485 mm	9760,00 g	113.03 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.