



## Flettet flex i polyester med stor udvidelse

### Helagaine HEGPX

Helagaine HEGPX anvendes hvor større udvidelsesområde er påkrævet. HEGPX er særdeles velegnet i automobilindustrien og i elektrisk udstyr.

#### Egenskaber og fordele

- Fremstillet af robust polyester
- Stor fleksibilitet
- Ekspansionsratio 3:1
- Let at få over irregulære former
- God resistens overfor slid



Helagaine HEGPX med udvidelsesfaktor på 3:1 for lettere håndtering af store diametre.

<b>MATERIALE</b>	Polyester (PET)
<b>Driftstemperatur</b>	-50 °C til +150 °C, kortvarig +220 °C
<b>Smeltepunkt</b>	+250 °C
<b>Flammehæmmende egenskab</b>	Iht. UL94 V2, Iht. FMVSS-302
<b>Godkendelse</b>	EN 45545: 2013, UL-godkendt



TYPE	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Farve	Rulle	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
HEGPX06	3,0	10,0	Sort (BK)	200 m	45	4031026125473	170-00060
HEGPX09	5,0	16,0	Sort (BK)	100 m	45	4031026125480	170-00090
HEGPX12	6,0	19,0	Sort (BK)	100 m	45	4031026125497	170-00120
HEGPX20	13,0	32,0	Sort (BK)	100 m	45	4031026125503	170-00200
HEGPX30	19,0	45,0	Sort (BK)	50 m	45	4031026125510	170-00300
HEGPX40	32,0	70,0	Sort (BK)	50 m	45	4031026125527	170-00400

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Afkortes i enhver længde. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøj
45
HSG0

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.