



## Strømpflex i polyester

### Helagaine HEGP

Helagaine HEGP strømpflex anvendes til beskyttelse indenfor automobilindustrien, maskinkonstruktioner samt tavlebygning samt el-apparater.

#### Egenskaber og fordele

- Fremstillet af robust polyester
- Meget fleksibel
- Høj slidstyrke
- Dækker store kabelbundter



Helagaine HEGP strømpflex.

<b>MATERIALE</b>	Polyester (PET)
<b>Driftstemperatur</b>	-50 °C til +150 °C, kortvarig +220 °C
<b>Smeltepunkt</b>	+250 °C
<b>Flammehæmmende egenskab</b>	Iht. UL94 V2, Iht. FMVSS-302
<b>Godkendelse</b>	EN 45545: 2013



TYPE	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Farve	Rulle	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
HEGP03	1,0	5,0	Sort (BK)	200 m	45	4031026125572	170-10300
HEGP04	2,0	7,0	Sort (BK)	200 m	45	4031026125596	170-10400
HEGP05	3,0	9,0	Sort (BK)	200 m	45	4031026125626	170-10500
HEGP06	4,0	11,0	Sort (BK)	100 m	45	4031026125657	170-10600
HEGP08	5,0	12,0	Sort (BK)	100 m	45	4031026125671	170-10800
HEGP10	7,0	15,0	Sort (BK)	100 m	45	4031026125701	170-11000
HEGP12	8,0	17,0	Sort (BK)	100 m	45	4031026125749	170-11200
HEGP15	10,0	20,0	Sort (BK)	100 m	45	4031026125800	170-11500
HEGP20	14,0	26,0	Sort (BK)	50 m	45	4031026125824	170-12000
HEGP25	18,0	34,0	Sort (BK)	50 m	45	4031026125855	170-12500
HEGP30	20,0	40,0	Sort (BK)	50 m	45	4031026125879	170-13000
HEGP40	30,0	50,0	Sort (BK)	50 m	45	4031026125886	170-14000
HEGP50	40,0	66,0	Sort (BK)	50 m	45	4031026125893	170-15000

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Afkortes i enhver længde. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

#### Anbefalet værktøj

45

HSG0

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.