



Selvlukkende flammehæmmende beskyttelsesslange

Helagaine Twist-In-FR

Helagaine Twist-In-FR anvendes overalt hvor brandsikkerhed er afgørende som f.eks i offshore og bane installationer.

Egenskaber og fordele

- Selvlukkende, produceret i polyester
- Optimal brandbeskyttelse
- Nem og hurtig at installere eller fjerne
- Ideelt til retro-fit opgaver
- Giver nem adgang til bundter i forbindelse med montage, vedligeholdelse samt inspektion



Helagaine Twist-In-FR med den hvide identifikations stribe.



Applikations Video: Twist-In

MATERIALE	Polyester (PET)
Driftstemperatur	-50 °C til +125 °C
Smeltepunkt	+240 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. FMVSS-302, Selvlukkende
Godkendelse	EN 45545: 2013, NF F 16-101, UL-godkendt



TYPE	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Farve	Rulle	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
Twist-In-FR 05	4,0	5,0	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	150 m	45	4031026404301	170-01100
Twist-In-FR 08	5,0	8,0	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	100 m	45	4031026404318	170-01101
Twist-In-FR 13	10,0	13,0	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	50 m	45	4031026404325	170-01102
Twist-In-FR 19	16,0	19,0	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	25 m	45	4031026404349	170-01104
Twist-In-FR 25	19,0	25,0	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	25 m	45	4031026404356	170-01105
Twist-In-FR 29	25,0	29,0	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	15 m	45	4031026404363	170-01106
Twist-In-FR 32	29,0	32,0	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	15 m	45	4031026404370	170-01107
Twist-In-FR 38	32,0	38,0	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	15 m	45	4031026404387	170-01108
Twist-In-FR 50	38,0	50,0	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	15 m	45	4031026405469	170-01109

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøj
45
HSG0

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.