



Flammehæmmende polyester fletstrømpe

Helagain HEGPV0

HEGPV0 strømpflex anvendes, hvor brandsikring er vigtig, blandt andet i tog og industri robotter samt automatik udstyr.

Egenskaber og fordele

- Fremstillet af robust polyester
- Selvslukkende i henhold til UL94 V0
- Meget fleksibel
- Høj slidstyrke
- Dækker store overflader



Helagain HEGPV0 strømpflex.

MATERIALE	Polyester (PBT)
Driftstemperatur	-50 °C til +150 °C, kortvarig +200 °C
Smeltepunkt	+225 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V0, Iht. FMVSS-302
Godkendelse	NF F 16-101



TYPE	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Farve	Rulle	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
HEGPV004	3,0	7,0	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	100 m	45	4031026126074	170-30400
HEGPV006	5,0	11,0	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	100 m	45	4031026126098	170-30600
HEGPV008	7,0	13,0	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	100 m	45	4031026126104	170-30800
HEGPV012	11,0	17,0	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	50 m	45	4031026126128	170-31200
HEGPV015	13,0	20,0	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	50 m	45	4031026126135	170-31500
HEGPV020	18,0	25,0	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	50 m	45	4031026126142	170-32000
HEGPV030	27,0	40,0	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	50 m	45	4031026126166	170-33000
HEGPV040	35,0	50,0	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	50 m	45	4031026126173	170-34000
HEGPV050	40,0	60,0	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	50 m	45	4031026126180	170-35000

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Afkortes i enhver længde. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøj
45
HSG0

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.