



Fittings til metalslange med stålflet

• SCSB-SM fitting


Metalfitting, forniklet messing.

Egenskaber og fordele

- Fastholder optimal
- Svirvel med udvendig gevind
- Kan låses med låsemøtrik



HeliaGuard SCSB-SM fitting med svirvel og udvendig gevind.



HeliaGuard fittings, lige med omløder udvendig gevind

MATERIALE	Forniklet messing (NPB)
Driftstemperatur	-100 °C til +300 °C

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Nominal Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	L (L)	A/F krop (A/F1)	A/F gevind (A/F2)	A/F møtrik (A/F3)	Gevind- længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
SCSB12-SM-M16	12	M16	8,5	36,2	17	17	17	9,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309378	166-34700
SCSB12-SM-PG9	12	PG9	8,5	36,2	17	17	17	8,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309446	166-34707
SCSB16-SM-M16	16	M16	11,5	38,1	20	20	20	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309385	166-34701
SCSB16-SM-M20	16	M20	11,5	38,1	20	22	20	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309392	166-34702
SCSB16-SM-PG11	16	PG11	11,5	38,1	20	20	20	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309453	166-34708
SCSB20-SM-M20	20	M20	15,3	40,0	26	24	24	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309408	166-34703
SCSB20-SM-PG16	20	PG16	15,3	40,0	26	24	24	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309460	166-34709
SCSB25-SM-M25	25	M25	19,1	47,2	29	29	29	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309415	166-34704
SCSB25-SM-PG21	25	PG21	19,1	47,2	29	29	29	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309477	166-34710
SCSB32-SM-M32	32	M32	26,0	52,6	38	38	38	13,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026309422	166-34705
SCSB32-SM-PG29	32	PG29	26,0	52,6	38	38	38	13,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026309484	166-34711
SCSB40-SM-M40	40	M40	34,6	57,8	48	48	48	14,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026309439	166-34706
SCSB40-SM-PG36	40	PG36	34,6	57,8	48	48	48	14,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026309491	166-34712
SCSB50-SM-M50	50	M50	44,7	60,2	58	58	58	15,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026481456	166-34713

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.