



### Polyamid spiralslange

#### SBPA

Spiralslanger anvendes til fordeling og bundtning af ledninger og kabler i bilindustrien, el-tavler og kontrolpaneler og kan med fordel anvendes i mange applikationer.


#### Egenskaber og fordele

- Organiserer og beskytter kabler og slanger
- God beskyttelse mod slid
- Velegnet til eftermontage
- Kabler kan udtages hvor som helst
- Stort udvalg i diametre samt farver



SBPA spiralslange af polyamid giver fremragende beskyttelse mod slid.

<b>MATERIALE</b>	Polyamid 6 (PA6)
<b>Driftstemperatur</b>	-60 °C til +95 °C, kortvarig +130 °C
<b>Flammehæmmende egenskab</b>	Iht. UL94 HB



Spiralslange

TYPE	Nominal Ø	Væg (WT)	Afstand lamel (P)	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Farve	Rulle	EAN	Bestillingsnr.
SBPA1.5	1,5	0,40	6,0	1,6	8,0	Natur (NA)	30 m	5022660549021	161-42000
SBPA4	4	0,60	7,8	5,0	20,0	Natur (NA)	30 m	5022660549038	161-42100
SBPA9	9	1,00	12,5	10,0	100,0	Natur (NA)	30 m	5022660549045	161-42200
SBPA16	16	1,20	16,0	20,0	150,0	Natur (NA)	30 m	5022660553240	161-42300

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.