

Flammehæmmende polyethylen spiralslange

SBPEFR


SBPEFRs flammehæmmende egenskaber gør den yderst anvendelig i automotive samt elektriske applikationer, hvor der er krav til ekstra brandbeskyttelse.

Egenskaber og fordele

- Organiserer og beskytter kabler og slanger
- Selvslukkende i henhold til UL94 V2
- Velegnet for eftermontering
- Kablet kan tages ud hvor det ønskes
- Bred vifte af diametre og farver



SBPEFR spiralslange fås i forskellige dimensioner samt farverne sort og hvid.



Spiralslange

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| MATERIALE | Polyethylen (PEFR), flammehæmmende |
| Driftstemperatur | -60 °C til +80 °C, kortvarig +120 °C |
| Flammehæmmende egenskab | Iht. UL94 V2, Iht. FMVSS 302 type B |



| TYPE | Nominal Ø | Væg (WT) | Afstand lamel (P) | Bundt Ø min. | Bundt Ø max. | Farve | Rulle | EAN | Bestillingsnr. |
|-----------|-----------|----------|-------------------|--------------|--------------|-----------|-------|---------------|----------------|
| SBPEFR1.5 | 1,5 | 0,80 | 6,0 | 1,6 | 8,0 | Hvid (WH) | 30 m | 5022660548949 | 161-43000 |
| | 1,5 | 0,80 | 6,0 | 1,6 | 8,0 | Sort (BK) | 30 m | 5022660548956 | 161-43001 |
| SBPEFR4 | 4 | 1,00 | 7,8 | 5,0 | 20,0 | Hvid (WH) | 30 m | 5022660548963 | 161-43100 |
| | 4 | 1,00 | 7,8 | 5,0 | 20,0 | Sort (BK) | 30 m | 5022660548970 | 161-43101 |
| SBPEFR9 | 9 | 1,40 | 12,5 | 10,0 | 100,0 | Hvid (WH) | 30 m | 5022660548987 | 161-43200 |
| | 9 | 1,40 | 12,5 | 10,0 | 100,0 | Sort (BK) | 30 m | 5022660548994 | 161-43201 |
| SBPEFR16 | 16 | 1,60 | 16,0 | 20,0 | 150,0 | Hvid (WH) | 30 m | 5022660549007 | 161-43300 |
| | 16 | 1,60 | 16,0 | 20,0 | 150,0 | Sort (BK) | 30 m | 5022660549014 | 161-43301 |

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.