

Spiralslange i polypropylene, høj slidstyrke

SPF

SPF beskyttelsesslangen er velegnet i applikationer med mange vibrationer. SPF beskyttelsesslangen anvendes i mange forskellige industrier, som for eksempel indenfor vindmøller, i el-tavler, på maskinanlæg og den petrokemiske industri.


Egenskaber og fordele

- Tykvægget og meget robust
- Fremragende beskyttelse mod mekanisk stres
- Høj slidstyrke
- Meget god resistens overfor olie
- Tilgængelig i diametre op til 50 mm
- Ideel for større kabelbundter



SPF beskyttelsesslange - meget robust og resistent overfor vibrationer.

MATERIALE	Polypropylen (PP)
Driftstemperatur	-30 °C til +100 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 HB



SPF spiralslange (bred afstand)

TYPE	Ø D	Afstand lamel (P)	Bundt Ø max.	L (L)	Farve	EAN	Bestillingsnr.
SPF10	10,0	10,0	13,0	1,0 m	Sort (BK)	4031026124087	162-20100
SPF15	15,0	13,0	18,0	1,0 m	Sort (BK)	4031026124094	162-20150
SPF20	20,0	18,0	23,0	1,0 m	Sort (BK)	4031026124100	162-20200
SPF25	25,0	19,0	29,0	1,0 m	Sort (BK)	4031026124117	162-20250
SPF30	30,0	20,0	34,0	1,0 m	Sort (BK)	4031026124124	162-20300
SPF35	35,0	20,0	39,0	1,0 m	Sort (BK)	4031026124131	162-20350
SPF40	40,0	20,0	45,0	1,0 m	Sort (BK)	4031026124148	162-20400
SPF50	50,0	22,0	56,0	1,0 m	Sort (BK)	4031026124155	162-20500

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.