




Plastslanger

- **HG-SW PA6 standard**

Standard fleksibel korrugeret slange til industrielle applikationer som maskinudstyr, el-tavler, køretøjer, bygningskonstruktioner samt i eltavler.

Egenskaber og fordele


- Meget fleksibel og lang levetid
- Meget slidstærk
- Resistent overfor mekaniske påvirkninger
- Resistent overfor opløsningsmidler og olie
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor
- Lav røgdvikling
- Selvslukkende i henhold til UL94 V2
- Leveres standard i sort (UV bestandig) og grå (RAL 7031) på forespørgsel



HelaGuard HG-SW til industrielle applikationer.



For mere info!



HelaGuard plastslange

MATERIALE	Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-40 °C til +120 °C
Driftstemperatur bevægelig	-20 °C til +100 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	IEC 61386, Lloyd's Register, UL-godkendt



TYPE	Nominal Ø	NW Ø	Udvendig Ø (OD)	Indvendig Ø (ID)	Bøjeradius (R)	Vægt	Rulle	Farve	EAN	Bestillings- nr.
HG-SW10	10	7,5	10,0	6,3	15	19 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026302232	166-11100
HG-SW11	11	8,5	11,5	8,2	20	22 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026302249	166-11101
HG-SW13	13	10	13,0	9,8	25	28 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026302256	166-11102
HG-SW16	16	12	15,8	11,8	35	38 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026302331	166-11110
	16	12	15,8	11,8	35	38 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026302263	166-11103
HG-SW21	21	17	21,2	16,7	45	60 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026302348	166-11111
	21	17	21,2	16,7	45	60 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026302270	166-11104
HG-SW28	28	23	28,5	22,8	50	100 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026302287	166-11105
	28	23	28,5	22,8	50	100 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026302355	166-11112
HG-SW34	34	29	34,5	28,1	60	135 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026302294	166-11106
	34	29	34,5	28,1	60	135 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026310640	166-11118
HG-SW42	42	36	42,5	35,5	70	165 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026302362	166-11113
HG-SW54	54	48	54,5	47,2	80	235 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026302379	166-11114
HG-SW67	67	56	67,2	56,3	130	365 g/m	10 m	Sort (BK)	4031026302324	166-11109

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Andre længder kan leveres ved forespørgsel Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.