

### Fittings til spiralforstærkede plastslanger

- PSRSC-FMCFSS fittings til fødevarerapplikationer

Fitting lige, udvendig gevind, rustfri stål (SS316).

Opfylder IP66, IP67, IP 68 samt IP69k sammen med PSRSC slanger.


#### Egenskaber og fordele

- Multifitting fremstillet af rustfri stål 316 med elastomerisk pakning
- Afrundede kanter, glat overflade samt uden sprækker, hvor fødevarer kan ophobes
- Kan trykkes eller skrues fast
- Passer til PSRSC slanger



HelaGuard PSRSC-FMCFSS rustfri stålfitting til fødevarerapplikationer.

<b>MATERIALE</b>	Rustfrit stål type SS316, Forniklet messing (NPB), Polyamid 6 (PA6)
<b>Driftstemperatur</b>	-50 °C til +135 °C
<b>Godkendelse</b>	EN 1672-2, EN ISO 14155



HelaGuard fittings, udvendig gevind

TYPE	Nominal Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	L (L)	A/F krop (A/F1)	A/F møtrik (A/F3)	Gevind- længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
PSRSC16- FMCFSS-M16	16	M16	10,7	46,0	27	29	12,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026513591	166-41601
PSRSC20- FMCFSS-M20	20	M20	14,5	49,3	30	32	12,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026513607	166-41602
PSRSC25- FMCFSS-M25	25	M25	18,7	53,7	36	38	14,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026513614	166-41603
PSRSC32- FMCFSS-M32	32	M32	24,6	53,7	42	45	15,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026513621	166-41604
PSRSC40- FMCFSS-M40	40	M40	32,7	58,4	52	55	16,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026513638	166-41605
PSRSC50- FMCFSS-M50	50	M50	37,7	63,0	59	62	16,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026513645	166-41606

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.