



90° fitting med omløber med udvendig gevind

- HG-90M 90° fitting, IP66

90° fitting med omløber med udvendig gevind.


Egenskaber og fordele

- En del, hurtig montage
- Høj udtræksstyrke
- Stor resistens overfor opløsningsmidler og olier
- Indeholder ikke halogener, svovl og fosfor



HelaGuard HG-90M fitting 90° med svivel med udv. gevind, IP66.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66), Forniklet messing (NPB)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V2
Godkendelse	UL-godkendt



HelaGuard fittings, 90° med omløber, fast udvendig gevind

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	Udvendig Ø max. (OD max.)	L (L)	A/F gevind (A/F2)	Gevind- længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
HG13-90M-M16	13	M16	10,5	24	60	20	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304151	166-22500
HG13-90M-PG9	13	PG9	10,5	24	58	22	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304236	166-22509
HG16-90M-M16	16	M16	10,5	29	62	20	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304168	166-22501
HG16-90M-M20	16	M20	14,0	29	64	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304175	166-22502
HG16-90M-PG9	16	PG9	10,5	29	60	22	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304243	166-22510
HG16-90M-PG11	16	PG11	10,5	29	62	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304250	166-22511
HG21-90M-M20	21	M20	14,0	32	66	24	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304182	166-22503
HG21-90M-PG13	21	PG13,5	14,0	32	64	24	10	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304267	166-22512
HG21-90M-PG16	21	PG16	14,0	32	67	29	13	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304274	166-22513
HG28-90M-M25	28	M25	19,0	44	79	29	12	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304199	166-22504
HG28-90M-PG21	28	PG21	19,0	44	81	35	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304281	166-22514
HG34-90M-M32	34	M32	24,5	51	88	38	13	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304205	166-22505
HG34-90M-PG29	34	PG29	24,5	51	89	42	14	10 Stk.	Sort (BK)	4031026304298	166-22515
HG42-90M-M40	42	M40	32,5	63	117	50	15	2 Stk.	Sort (BK)	4031026304212	166-22506
HG54-90M-M50	54	M50	39,0	76	124	58	17	2 Stk.	Sort (BK)	4031026304229	166-22507

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Grå kan leveres på forespørgsel.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.