



Helawrap beskyttelsesslange

HWPAV0 brandhæmmende og slidtåge resistent

Helawrap HWPAV0 benyttes til at bundte og beskytte kabler, hvor bevægelse og vibrationer er forekommende. HWPAV0 har fremragende brandhæmmende egenskaber og er halogenfri.

Egenskaber og fordele

- Ideel løsning til at bundte, beskytte og fastgøre kabler
- Hurtig og ubesværet at anvende
- Selvslukkende i henhold til UL94 V0
- Yder en god mekanisk styrke
- Special profil sikrer udgøring af kabel på ethvert tidspunkt
- Kan fjernes og genanvendes
- Kan leveres i mange forskellige farver og størrelser
- Værktøj medfølger



Bedre og mere effektiv kabelbeskyttelse med mulighed for afgøring over hele beskyttelsen.

MATERIALE	Polyamid 6 V0 (PA6V0)
Driftstemperatur	-40 °C til +90 °C, kortvarig +120 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V0
Godkendelse	CEN/TS 45545-2: 2009, DIN 5510-2, UL-godkendt



TYPE	Bundt Ø max.	Farve	Rulle	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
HWPAV08	9,0	Sort (BK)	25 m	HAT8	5022660119262	161-63101
HWPAV016	16,0	Sort (BK)	25 m	HAT16	5022660119279	161-63201
HWPAV020	21,0	Sort (BK)	25 m	HAT20	5022660119286	161-63301
HWPAV025	27,0	Sort (BK)	25 m	HAT25	5022660119293	161-63401
HWPAV030	32,0	Sort (BK)	25 m	HAT30	5022660437212	161-63501

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.