



Fittings til metalslanger med plast coating

- PCS-SM fitting, IP54

Metalfitting med udvendigt gevind i forniklet messing.


Egenskaber og fordele

- Hurtig montage
- Med svirvel
- Giver godt hold på slangen
- Kan låses med låsemøtrik



HeloGuard PCS-SM fitting med svirvel og udv. gevind.

MATERIALE	Forniklet messing (NPB)
Driftstemperatur	-100 °C til +300 °C



HeloGuard fitting, lige og med omløber, udvendig gevind

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	L (L)	A/F krop (A/F1)	A/F gevind (A/F2)	Gevind- længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
PCS10-SM-M12	10	M12	5,6	30,2	13	13	8,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307114	166-31100
PCS10-SM-PG7	10	PG7	5,6	30,2	13	13	8,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307213	166-31110
PCS12-SM-M16	12	M16	8,5	32,2	17	17	8,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307121	166-31101
PCS12-SM-PG9	12	PG9	8,5	32,2	17	17	8,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307220	166-31111
PCS16-SM-M16	16	M16	11,5	34,2	20	20	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307138	166-31102
PCS16-SM-M20	16	M20	11,5	34,2	20	22	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307145	166-31103
PCS16-SM-PG11	16	PG11	11,5	34,2	20	22	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307237	166-31112
PCS20-SM-M20	20	M20	15,3	35,5	24	24	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307152	166-31104
PCS20-SM-PG13	20	PG13,5	15,3	35,5	24	24	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307244	166-31113
PCS20-SM-PG16	20	PG16	15,3	35,5	24	24	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307251	166-31114
PCS25-SM-M25	25	M25	19,1	43,7	29	29	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307169	166-31105
PCS25-SM-PG21	25	PG21	19,1	43,7	29	29	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026307268	166-31115
PCS32-SM-M32	32	M32	26,2	48,0	38	38	13,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026307176	166-31106
PCS32-SM-PG29	32	PG29	26,2	48,0	38	38	13,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026307275	166-31116
PCS40-SM-M40	40	M40	34,2	51,2	48	48	14,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026307183	166-31107
PCS40-SM-PG36	40	PG36	34,2	51,2	48	48	14,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026307282	166-31117
PCS50-SM-M50	50	M50	44,8	54,2	58	58	15,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026307190	166-31108
PCS50-SM-PG42	50	PG42	44,8	54,2	58	58	15,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026307299	166-31118
PCS63-SM-M63	63	M63	54,5	63,2	70	70	18,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026307206	166-31109

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.