



Pneumatisk montageværktøj, plastkappe

MK9P for kabelbinder op til 13,5 mm bredde

MK9P er fremstillet af robuste dele for at sikre optimal performance. Er udviklet til montage af kraftige bindere, der anvendes i f.eks. køretøjer som lastbiler, busser og tog.

Egenskaber og fordele

- Pneumatisk værktøj
- Glasfiberforstærket kappe
- Til kabelbindere op til 13,5 mm
- Til ensartet tilspænding og automatisk afklip
- trinløs indstilling af trækstyrke
- Høj montage hastighed
- Holdering til nedhæng
- Fås med lufttilslutning forneden eller foroven



MK9P.



MK9P leveres også med luftindtag fra oven.

Lufttilførsel	Ingen olie / olieret
Lufttryk (min.)	3 Bar
Lufttryk (max.)	6 Bar
Slange indvendig diameter	4,0 mm
Dimension L x H x B	Ca. 280 x 200 x 55 mm
Godkendelse	CE, GS



TYPE	Beskrivelse	Binderbredde max.	Bindertykkelse max.	Vægt	Luftindtag	EAN	Bestillingsnr.
MK9P	MK9P	13,5	2,5	0,91 kg	Lufttilslutning forneden	4031026252704	110-09100
	MK9P	13,5	2,5	0,91 kg	Lufttilslutning foroven	4031026254579	110-09110
SP compressed air hose	Lufttilførsel	-	-	0,35 kg	-	4031026103365	110-30002
SP lock cap tensioning knob	Dæksel til momentknop	-	-	0,01 kg	-	4031026218533	110-07200
SP MK9P replacement blade	Ekstra knive	-	-	0,01 kg	-	4031026270142	110-09111

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.