



Manuel værktøj, plastkappe

EVO7 for kabelbindere op til 4,8 mm bredde

Egenskaber og fordele

- Ergonomisk håndtag sikrer komfortabelt og sikkert greb
- Minimal vedligeholdelse
- Hurtig og præcis montage med minimum indsats (TLC metoden)
- Praktisk og simpel trækjustering
- Forlænget smal næse for brug i trange omgivelser
- Hus fremstillet af glasfiberforstærket letvægts polyester
- Standard afstand på greb (90 mm) og kortere afstand (80 mm) tilgængelig



EVO7.

TYPE	Beskrivelse	Binderbredde max.	Bindertykkelse max.	Vægt	EAN	Bestillingsnr.
EVO7	EVO7	4,8	1,5	0,28 kg	4031026454092	110-70129
EVO7SP	EVO7SP	4,8	1,5	0,28 kg	4031026454108	110-70130
BLADEKIT	Knivsæt	-	-	-	4031026441245	110-70106

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

TLC - Teknologi: Tension - Lock - Cut

Den nye EVO7 beskytter muskler og led og øger effektiviteten

- Mindre tilbageslag reducerer skade på operatørhånd
- Kraften der skal anvendes er mærkbart reduceret



Applikations Video: EVO7



1. Spænding (Tension): Kabelbinderen strammes som normalt.
2. Fiksering (Lock): TLC mekanismen fikserer kabelbinderen automatisk når den ønskes træktræft er opndet.



3. Afklipning (Cut): Det er ikke nødvendigt med ekstra tryk for at afklippe binderen. Brugeren skal blot trykke håndtaget lidt længere tilbage.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.