



Manuel tilspændingsværktøj til MST-S stålserien

MST6 for kabelbindere op til 5,9 mm

MST6 værktøjet er specielt udviklet til montage af MST-S serien. Med dets presselås mekanisme sker der en mekanisk krimp deformation. Denne presselås teknik sikrer en pålidelig bundtning med optimal beskyttelse mod vibrationer. Tilspændingsmomentet indstilles af brugeren.

Egenskaber og fordele

- Kraftigt værktøj
- Ergonomisk udformning
- Ensartet tilspænding samt automatisk afklip af stålbindere
- Anvendes til MST-S serien (5.9 mm)
- Fiksering, tilspænding samt afklip af MST-S stålbindere



MST6.

TYPE	Beskrivelse	Binderbredde max.	Bindertykkelse max.	Vægt	EAN	Bestillingsnr.
MST6	MST6	5,9	0,3	0,53 kg	4944387106633	110-61000
SP MST6-P29 (Blade)	Reserve kniv	-	-	0,01 kg	4944387106640	110-61001
SP MST6-P30 (Punch)	Reserve dorn	-	-	0,01 kg	4944387106657	110-61002

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.



For mere info!

Manuel tilspændingsværktøj til MST-M stålbindere

MST9 til 8,9 mm binderbredde

MST9 værktøjet er udviklet til montage af HellermannTytons stålbindere MST-M. "Punch lock" systemet krymper en deformation, der er modstandsdygtig overfor kraftige vibrationer. Trækstyrken indstilles manuelt.

Egenskaber og fordele

- Kraftig metal værktøj
- Ergonomisk design
- Ensartet tilspænding og automatisk afklip
- Anvendes udelukkende til MST-M stålbindere 8,9 mm



MST9.

TYPE	Beskrivelse	Binderbredde max.	Bindertykkelse max.	Vægt	EAN	Bestillingsnr.
MST9	MST9	8,9	0,4	0,54 kg	4944387109528	110-13000
SP MST9-P29 (Blade)	Reserve kniv	-	-	0,01 kg	4944387109535	110-13001
SP MST9-P30 (Punch)	Reserve dorn	-	-	0,01 kg	4944387109542	110-13002

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.