



Manuelt håndværktøj til kabelbindere med lavprofil hoved

MK10-SB for kabelbindere op til 9,5 mm bredde

Egenskaber og fordele

- Ideel for nem håndtering af HellermannTyton PRE og PE kabelbindere
- Trækker og afklipper kabelbindere hel tæt ved hovedet



MK10-SB.

TYPE	Binderbredde max.	Bindertykkelse max.	Vægt	EAN	Bestillingsnr.
MK10-SB	9,5	2,5	0,33 kg	4031026280561	110-10001

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

E.R.D.F.

For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.

Manuelt håndværktøj til kabelbindere

MK20 for kabelbindere op til 4,8 mm bredde

MK21 for kabelbindere op til 7,6 mm bredde

Egenskaber og fordele

- Letvægts, ergonomisk værktøj
- For stramning og afklipping af HellermannTytons standard kabelbindere 4,8 til 7,4 mm brede
- MK20 og MK21 ideel for montage på stedet
- Afklippes ved vrid med værktøjet



MK20 og MK21.



Kabelbinder monteres med hånden.



Sæt værktøjet på og stram kabelbinderen.



Drej værktøjet og resten af kabelbinderen klippes af.

TYPE	Binderbredde max.	Bindertykkelse max.	Vægt	EAN	Bestillingsnr.
MK20	4,8	1,5	0,05 kg	4031026103303	110-20006
MK21	7,6	2,5	0,05 kg	4031026103341	110-21016

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.