



Manuelt montageværktøj for KR serien

KR6/8

Værktøjet strammer kabelbinderen om emnet og den overskydende del klippes af. Låsepinden i kabelbinderen presses automatisk ind i kabelbinderen.

Egenskaber og fordele

- Kraftigt metalværktøj
- Kun for KR kabelbindere
- Tilspænde 6 mm og 8 mm brede kabelbindere, vend frontpladen



KR6/8.

TYPE	Beskrivelse	Til binder	Binderbredde max.	Vægt	EAN	Bestillingsnr.
KR6/8	KR6/8	KR6, KR8	8,0	0,52 kg	4031026113739	121-00680
SP KR6/8 replacement blade	Ekstra knive	KR6, KR8	-	0,01 kg	4031026114446	122-68019

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Pneumatisk montageværktøj til KR serien

KR8PNSE

KR8PNSE værktøjet låser den glasfiber forstærkede låsepind på KR binderen og skaber en deformation af materialet. Dette giver en stærk og permanent lukning.

Egenskaber og fordele

- Robust metalværktøj
- Pneumatisk
- Specielt til KR bindere
- Kabelbindere spændes, låses og afklippes automatisk
- Trækraft indstilles pneumatisk
- Øje for ophæng



KR8PNSE.

Lufttilførsel	Ingen olie / olieret
Luftryk (min.)	3 Bar
Luftryk (max.)	4 Bar
Slange indvendig diameter	6,0 mm
Dimension L x H x B	Ca. 320 x 210 x 50 mm
Godkendelse	CE, GS

RoHS

TYPE	Beskrivelse	Til binder	Binderbredde max.	Vægt	EAN	Bestillingsnr.
KR8PNSE	KR8PNSE	KR8	8,0	1,56 kg	4031026113760	121-00889
SP KR8PNSE replacement blade	Ekstra knive	-	-	0,01 kg	4031026114781	122-80032

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.