



## Topklemmer

### HelaCon Easy

HelaCon topklemmer benyttes til at montere ledninger uden brug af værktøj. HelaCon Easy anvender en standard fjederklemme, hvor i mod HelaCon Plus anvender den seneste teknologi indenfor dobbelte fjederklemmer.

### Egenskaber og fordele

- For let, pålidelig ledningsmontage
- For montage og føring af ledninger i elektriske dåser
- Anvendes op til 450 volt
- Forskellig antal huller for fleksibel installation
- Diameter fra 1,0 op til 2,5 mm
- Med HECE 1,5 kan anvendes til 0,5 op til 1,5 mm




Det kompakte design passer ind, hvor pladsen er trang.



For mere info!

<b>MATERIALE</b>	Polyamid (PA)	
<b>Ledningstværsnit iht. VDE</b>	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> massiv	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> massiv
<b>Max strøm</b>	17,5 A	24 A
<b>Max spænding</b>	450 V	
<b>Afisoleringslængde</b>	11 mm	
<b>Flammehæmmende egenskab</b>	Iht. UL94 V2	
<b>Driftstemperatur</b>	-30 °C til +110 °C (VDE), -30 °C til +105 °C (cULus)	
<b>Godkendelse</b>	ENEC, FIMKO, VDE	CEBEC, cULus, ENEC, FIMKO, KEMA-KEUR, VDE



HelaCon Easy konnektor

HelaCon Easy konnektor

HF ✓


RoHS ✓

TYPE	Tegning	Ledningstværsnit iht. VDE	Antal ledere	Farve	B (W)	H (H)	Dybde D (metrisk)	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
HECE-2		1,0 - 2,5 massiv	2	Grå (GY)	10,5	9,5	19,5	100 Stk.	4031026281971	148-90006
HECE-3		1,0 - 2,5 massiv	3	Grå (GY)	13,5	9,5	19,7	100 Stk.	4031026517773	148-90035
HECE-4		1,0 - 2,5 massiv	4	Grå (GY)	17,2	9,5	19,7	100 Stk.	4031026284941	148-90008

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.




For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



## Topklemmer

### HelaCon Easy



HelaCon Easy konnektor

HelaCon Easy konnektor

TYPE	Tegning	Ledningstværsnit iht. VDE	Antal ledere	Farve	B (W)	H (H)	Dybde D (metrisk)	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
HECE-5		1,0 - 2,5 massiv	5	Grå (GY)	21,1	9,5	19,7	100 Stk.	4031026284958	148-90009
HECE-8		1,0 - 2,5 massiv	8	Grå (GY)	17,8	14,5	17,8	50 Stk.	4031026284989	148-90010
HECE-3x1.5		0,5 - 1,5 massiv	3	Grå (GY)	11,4	8,8	18,5	100 Stk.	4031026317120	148-90013
HECE-5x1.5		0,5 - 1,5 massiv	5	Grå (GY)	17,2	8,8	18,5	100 Stk.	4031026317137	148-90015
HECE-8x1.5		0,5 - 1,5 massiv	8	Grå (GY)	26,0	8,8	18,5	75 Stk.	4031026317144	148-90018

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.