

Krympeslange 3:1 i pose

HIS-3 BAG

HIS-3 BAG krympeslange for isolering og beskyttelse af kabler og stik


Egenskaber og fordele

- Tyndvægget og fleksibel krympeslange fremstillet af krydsbundet polyolefin
- Handy lille pakke med 10 afkortede længder på 200 mm
- Varmekrymp forhold 3:1



HIS-3 BAG kan leveres i syv farver og fire størrelser.

MATERIALE	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Min. krympetemperatur	+100 °C
Ændring efter krymp	5% maks.
Dielektrisk styrke	20 kV/mm iht. ASTM D 150
Flammehæmmende egenskab	UL224 VW-1 (undtagen klar)
Godkendelse	SAE-AMS-DTL-23053/5 klasse 1 og 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Klasse 2 (klar), UL224 125 °C 600V VW-1



3:1 krympeforhold



TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	L (L)	Enhed	Farve	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	200,0	10 Stk.	Blå (BU)	30-32	4031026400235	308-30161
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 Stk.	Brun (BN)	30-32	4031026400259	308-30163
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 Stk.	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026400273	308-30165
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 Stk.	Grå (GY)	30-32	4031026400242	308-30162
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 Stk.	Rød (RD)	30-32	4031026400228	308-30160
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 Stk.	Sort (BK)	30-32	4031026326771	308-30151
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 Stk.	Transparent (CL)	30-32	4031026400266	308-30164
HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	200,0	10 Stk.	Blå (BU)	30-32	4031026400297	308-30312
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 Stk.	Brun (BN)	30-32	4031026400310	308-30314
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 Stk.	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026400334	308-30316
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 Stk.	Grå (GY)	30-32	4031026400303	308-30313
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 Stk.	Rød (RD)	30-32	4031026400280	308-30311
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 Stk.	Sort (BK)	30-32	4031026326788	308-30310
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 Stk.	Transparent (CL)	30-32	4031026400327	308-30315

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.




For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Krympeslange 3:1 i pose

HIS-3 BAG



TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	L (L)	Enhed	Farve	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	200,0	10 Stk.	Blå (BU)	30-32	4031026400358	308-30612
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 Stk.	Brun (BN)	30-32	4031026400372	308-30614
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 Stk.	Grå (GY)	30-32	4031026400365	308-30613
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 Stk.	Rød (RD)	30-32	4031026400341	308-30611
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 Stk.	Sort (BK)	30-32	4031026326795	308-30610
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 Stk.	Transparent (CL)	30-32	4031026400389	308-30615
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 Stk.	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026441085	308-30617
HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	200,0	10 Stk.	Blå (BU)	30-32	4031026400402	308-31212
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 Stk.	Brun (BN)	30-32	4031026400426	308-31214
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 Stk.	Grå (GY)	30-32	4031026400419	308-31213
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 Stk.	Rød (RD)	30-32	4031026400396	308-31211
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 Stk.	Sort (BK)	30-32	4031026326801	308-31210
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 Stk.	Transparent (CL)	30-32	4031026400433	308-31215
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 Stk.	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026441092	308-31217

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøj

30	31	32
H5002	H5004	E4500

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.