


Krympeslange 2:1 - Halogenfri

TL27 Halogenfri

TL27 har en meget lav krympetemperatur, hvilket gør den velegnet i applikationer med varmfølsomme komponenter eller i forbindelse med mekanisk beskyttelse.

Egenskaber og fordele

- Halogenfri
- Hurtigkrypende
- Lav krympetemperatur



TL27 er en meget fleksibel slange udviklet specielt til bilindustrien.

MATERIALE	Polyolefin, krydslinnet (PO-X)
Krympeforhold	2:1
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Min. krympetemperatur	+90 °C
Ændring efter krymp	+5%-15%
Dielektrisk styrke	20kV/mm
Flammehæmmende egenskab	Iht. FMVSS-302



Varmekrymp, 2:1 krympeforhold



TYPE	Ø D	Str. (tommer)	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Rulle	Farve	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
TL27-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,31	500 m	Sort (BK)	30-32	4031026221724	302-20120
TL27-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,33	500 m	Sort (BK)	30-32	4031026221731	302-20160
TL27-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,36	500 m	Sort (BK)	30-32	4031026221748	302-30240
TL27-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,39	300 m	Sort (BK)	30-32	4031026221755	302-30320
TL27-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,42	150 m	Sort (BK)	30-32	4031026221762	302-30480
TL27-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,45	100 m	Sort (BK)	30-32	4031026221779	302-30640
TL27-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,48	100 m	Sort (BK)	30-32	4031026221786	302-30950
TL27-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,52	100 m	Sort (BK)	30-32	4031026221793	302-21270
TL27-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,58	100 m	Sort (BK)	30-32	4031026221809	302-31900
TL27-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,67	100 m	Sort (BK)	30-32	4031026221816	302-32540
TL27-38.1/19.1	38,1	1-1/2 "	19,1	0,76	100 m	Sort (BK)	30-32	4031026221830	302-23810
TL27-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	0,85	100 m	Sort (BK)	30-32	4031026221847	302-25080

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøj		
30	31	32
H5002	H5004	E4500

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.