




## Krympeslange 2:1 fleksibel og farvet

### HFT-A selvslukkende

HFT-A er en tyndvægget krympeslange der ofte benyttes, som mekanisk- og elektrisk beskyttelse. Den benyttes også til opmærkning og bundtning.

#### Egenskaber og fordele

- Tyndvægget og fleksibel krympeslange
- Hurtig krympende
- God mekanisk og kemisk resistens
- Forskellige farver og størrelser
- UL-224, CSA samt VG godkendt



HFT-A er VG godkendt.



Standard tilgængelig i farverne sort, rød, blå, gul, hvid og grøn-gul.

<b>MATERIALE</b>	Polyolefin, krydlinket (PO-X)
<b>Krympeforhold</b>	2:1
<b>Driftstemperatur</b>	-55 °C til +135 °C
<b>Min. krympetemperatur</b>	+100 °C
<b>Ændring efter krymp</b>	+5%/-10%
<b>Dielektrisk styrke</b>	20 kV/mm iht. IEC 684 P2
<b>Flammehæmmende egenskab</b>	Selvslukkende
<b>Godkendelse</b>	ASN-E0126, CSA, DEF STAN 59-97/3, LEA, MIL-DTL-23053/5C, NF F 00-608, NSA937211, PAN6493, SAE - AMS - DTL-23053/5C, UL224 125 °C 600V, VG 95343



RoHS

TYPE	Ø D	Str. (tommer)	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Rulle	Farve	Efter VG norm	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
HFT-A-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,40	400 m	Blå (BU)	VG 95343 T05 A 001 G	30-32	4031026139517	305-01206
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	400 m	Gul (YE)	VG 95343 T05 A 001 E	30-32	4031026139470	305-01204
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	400 m	Hvid (WH)	VG 95343 T05 A 001 L	30-32	4031026139579	305-01209
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	400 m	Rød (RD)	VG 95343 T05 A 001 C	30-32	4031026139456	305-01202
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	400 m	Sort (BK)	VG 95343 T05 A 001 A	30-32	4031026139418	305-01200
HFT-A-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,40	400 m	Blå (BU)	VG 95343 T05 A 002 G	30-32	4031026139715	305-01606
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	400 m	Gul (YE)	VG 95343 T05 A 002 E	30-32	4031026139678	305-01604
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	400 m	Hvid (WH)	VG 95343 T05 A 002 L	30-32	4031026139777	305-01609
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	400 m	Rød (RD)	VG 95343 T05 A 002 C	30-32	4031026139654	305-01602
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	400 m	Sort (BK)	VG 95343 T05 A 002 A	30-32	4031026139616	305-01600

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



### Krympeslange 2:1 fleksibel og farvet

#### HFT-A selvslukkende



Varmekrymp, 2:1 krympeforhold

TYPE	Ø D	Str. (tommer)	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Rulle	Farve	Efter VG norm	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
HFT-A-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,50	100 m	Blå (BU)	VG 95343 T05 A 003 G	30-32	4031026139937	305-02406
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	100 m	Gul (YE)	VG 95343 T05 A 003 E	30-32	4031026139890	305-02404
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	100 m	Hvid (WH)	VG 95343 T05 A 003 L	30-32	4031026139999	305-02409
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	100 m	Rød (RD)	VG 95343 T05 A 003 C	30-32	4031026139876	305-02402
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	400 m	Sort (BK)	VG 95343 T05 A 003 A	30-32	4031026139838	305-02400
HFT-A-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,50	100 m	Blå (BU)	VG 95343 T05 A 004 G	30-32	4031026140155	305-03206
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	100 m	Grøn-gul (GNYE)	VG 95343 T05 A 004 N	30-32	4031026140254	305-03245
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	100 m	Gul (YE)	VG 95343 T05 A 004 E	30-32	4031026140117	305-03204
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	100 m	Hvid (WH)	VG 95343 T05 A 004 L	30-32	4031026140216	305-03209
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	100 m	Rød (RD)	VG 95343 T05 A 004 C	30-32	4031026140070	305-03202
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	400 m	Sort (BK)	VG 95343 T05 A 004 A	30-32	4031026140032	305-03200
HFT-A-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,50	75 m	Blå (BU)	VG 95343 T05 A 005 G	30-32	4031026140391	305-04806
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	75 m	Grøn-gul (GNYE)	VG 95343 T05 A 005 N	30-32	4031026140490	305-04845
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	75 m	Gul (YE)	VG 95343 T05 A 005 E	30-32	4031026140353	305-04804
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	75 m	Hvid (WH)	VG 95343 T05 A 005 L	30-32	4031026140452	305-04809
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	75 m	Rød (RD)	VG 95343 T05 A 005 C	30-32	4031026140315	305-04802
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	300 m	Sort (BK)	VG 95343 T05 A 005 A	30-32	4031026140278	305-04800
HFT-A-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,60	75 m	Blå (BU)	VG 95343 T05 A 006 G	30-32	4031026140636	305-06406
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	75 m	Grøn-gul (GNYE)	VG 95343 T05 A 006 N	30-32	4031026140735	305-06445
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	75 m	Gul (YE)	VG 95343 T05 A 006 E	30-32	4031026140599	305-06404
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	75 m	Hvid (WH)	VG 95343 T05 A 006 L	30-32	4031026140698	305-06409
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	75 m	Rød (RD)	VG 95343 T05 A 006 C	30-32	4031026140551	305-06402
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	300 m	Sort (BK)	VG 95343 T05 A 006 A	30-32	4031026140513	305-06400
HFT-A-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,60	50 m	Blå (BU)	VG 95343 T05 A 007 G	30-32	4031026140872	305-09506
	9,5	3/8 "	4,8	0,60	50 m	Grøn-gul (GNYE)	VG 95343 T05 A 007 N	30-32	4031026140971	305-09545
	9,5	3/8 "	4,8	0,60	50 m	Gul (YE)	VG 95343 T05 A 007 E	30-32	4031026140834	305-09504
	9,5	3/8 "	4,8	0,60	50 m	Hvid (WH)	VG 95343 T05 A 007 L	30-32	4031026140933	305-09509
	9,5	3/8 "	4,8	0,60	50 m	Rød (RD)	VG 95343 T05 A 007 C	30-32	4031026140797	305-09502
	9,5	3/8 "	4,8	0,60	150 m	Sort (BK)	VG 95343 T05 A 007 A	30-32	4031026140759	305-09500
HFT-A-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,60	50 m	Blå (BU)	VG 95343 T05 A 008 G	30-32	4031026141121	305-12706
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	50 m	Grøn-gul (GNYE)	VG 95343 T05 A 008 N	30-32	4031026141220	305-12745
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	50 m	Gul (YE)	VG 95343 T05 A 008 E	30-32	4031026141084	305-12704
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	50 m	Hvid (WH)	VG 95343 T05 A 008 L	30-32	4031026141183	305-12709
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	50 m	Rød (RD)	VG 95343 T05 A 008 C	30-32	4031026141046	305-12702
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	100 m	Sort (BK)	VG 95343 T05 A 008 A	30-32	4031026141008	305-12700

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



## Krympeslange 2:1 fleksibel og farvet

### HFT-A selvslukkende



Varmekrymp, 2:1 krympeforhold

TYPE	Ø D	Str. (tommer)	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Rulle	Farve	Efter VG norm	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
HFT-A-19.0/9.5	19,0	3/4 "	9,5	0,80	25 m	Blå (BU)	VG 95343 T05 A 009 G	30-32	4031026141367	305-19006
	19,0	3/4 "	9,5	0,80	25 m	Grøn-gul (GNYE)	VG 95343 T05 A 009 N	30-32	4031026141466	305-19045
	19,0	3/4 "	9,5	0,80	25 m	Gul (YE)	VG 95343 T05 A 009 E	30-32	4031026141329	305-19004
	19,0	3/4 "	9,5	0,80	25 m	Hvid (WH)	VG 95343 T05 A 009 L	30-32	4031026141428	305-19009
	19,0	3/4 "	9,5	0,80	25 m	Rød (RD)	VG 95343 T05 A 009 C	30-32	4031026141282	305-19002
	19,0	3/4 "	9,5	0,80	50 m	Sort (BK)	VG 95343 T05 A 009 A	30-32	4031026141244	305-19000
HFT-A-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,90	25 m	Blå (BU)	VG 95343 T05 A 010 G	30-32	4031026141602	305-25406
	25,4	1 "	12,7	0,90	25 m	Grøn-gul (GNYE)	VG 95343 T05 A 010 N	30-32	4031026141701	305-25445
	25,4	1 "	12,7	0,90	25 m	Gul (YE)	VG 95343 T05 A 010 E	30-32	4031026141565	305-25404
	25,4	1 "	12,7	0,90	25 m	Hvid (WH)	VG 95343 T05 A 010 L	30-32	4031026141664	305-25409
	25,4	1 "	12,7	0,90	25 m	Rød (RD)	VG 95343 T05 A 010 C	30-32	4031026141527	305-25402
	25,4	1 "	12,7	0,90	50 m	Sort (BK)	VG 95343 T05 A 010 A	30-32	4031026141480	305-25400
HFT-A-38.0/19.0	38,0	1-1/2 "	19,0	1,00	50 m	Blå (BU)	VG 95343 T05 A 011 G	30-32	4031026141848	305-38106
	38,0	1-1/2 "	19,0	1,00	50 m	Grøn-gul (GNYE)	VG 95343 T05 A 011 N	30-32	4031026141947	305-38145
	38,0	1-1/2 "	19,0	1,00	50 m	Gul (YE)	VG 95343 T05 A 011 E	30-32	4031026141800	305-38104
	38,0	1-1/2 "	19,0	1,00	50 m	Hvid (WH)	VG 95343 T05 A 011 L	30-32	4031026141909	305-38109
	38,0	1-1/2 "	19,0	1,00	50 m	Rød (RD)	VG 95343 T05 A 011 C	30-32	4031026141763	305-38102
	38,0	1-1/2 "	19,0	1,00	50 m	Sort (BK)	VG 95343 T05 A 011 A	30-32	4031026141725	305-38100
HFT-A-50.8/25.4	51,0	2 "	25,4	1,10	35 m	Blå (BU)	VG 95343 T05 A 012 G	30-32	4031026142067	305-50806
	51,0	2 "	25,4	1,10	35 m	Gul (YE)	VG 95343 T05 A 012 E	30-32	4031026142029	305-50804
	51,0	2 "	25,4	1,10	35 m	Hvid (WH)	VG 95343 T05 A 012 L	30-32	4031026142128	305-50809
	51,0	2 "	25,4	1,10	35 m	Rød (RD)	VG 95343 T05 A 012 C	30-32	4031026142005	305-50802
	51,0	2 "	25,4	1,10	35 m	Sort (BK)	VG 95343 T05 A 012 A	30-32	4031026141961	305-50800
HFT-A-76.0/38.0	76,0	3 "	38,0	1,30	25 m	Blå (BU)	VG 95343 T05 A 013 G	-	4031026142289	305-76206
	76,0	3 "	38,0	1,30	25 m	Gul (YE)	VG 95343 T05 A 013 E	-	4031026142241	305-76204
	76,0	3 "	38,0	1,30	25 m	Hvid (WH)	VG 95343 T05 A 013 L	-	4031026142340	305-76209
	76,0	3 "	38,0	1,30	25 m	Rød (RD)	VG 95343 T05 A 013 C	-	4031026142203	305-76202
	76,0	3 "	38,0	1,30	25 m	Sort (BK)	VG 95343 T05 A 013 A	-	4031026142166	305-76200
HFT-A-101.6/50.8	101,6	4 "	50,8	1,40	25 m	Blå (BU)	VG 95343 T05 A 014 G	-	4031026142487	305-91606
	101,6	4 "	50,8	1,40	25 m	Gul (YE)	VG 95343 T05 A 014 E	-	4031026142449	305-91604
	101,6	4 "	50,8	1,40	25 m	Hvid (WH)	VG 95343 T05 A 014 L	-	4031026142548	305-91609
	101,6	4 "	50,8	1,40	25 m	Rød (RD)	VG 95343 T05 A 014 C	-	4031026142425	305-91602
	101,6	4 "	50,8	1,40	25 m	Sort (BK)	VG 95343 T05 A 014 A	-	4031026142388	305-91600

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøj		
30	31	32
H5002	H5004	E4500

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.