




Krympeslange 3:1 fleksibel og farvet

TF31

Hvis der er krav til yderligere beskyttelse mod brand er krympeslange TF31 et godt valg. Det anvendes til beskyttelse og identifikation af ledninger og kabler med tilhørende komponenter.

Egenskaber og fordele

- Tyndvægget fleksibel polyolefin krympeslange
- Få størrelser dækker over et stort krympeområde
- Hurtig krympning og lav krympetemperatur
- Flamme hæmmende, UL224 VW1



TF31 krymper 3:1.



Afkortede længder tilgængelig ved forespørgsel. Venligst kontakt os!

MATERIALE	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Min. krympetemperatur	+90 °C
Ændring efter krymp	+5%-15%
Dielektrisk styrke	37 kV/mm
Flamme hæmmende egenskab	Iht. ASTM D876
Godkendelse	CSA, UL224 125 °C 600V VW-1

RoHS




Varmekrymp 3:1

TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Rulle	Farve	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
TF31-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Blå (BU)	30-32	4031026226514	333-30156
	1,5	0,5	0,50	30 m	Grøn (GN)	30-32	4031026226507	333-30155
	1,5	0,5	0,50	30 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026226521	333-30157
	1,5	0,5	0,50	30 m	Gul (YE)	30-32	4031026226491	333-30154
	1,5	0,5	0,50	30 m	Hvid (WH)	30-32	4031026226538	333-30159
	1,5	0,5	0,50	30 m	Rød (RD)	30-32	4031026226477	333-30152
	1,5	0,5	0,50	30 m	Sort (BK)	30-32	4031026226460	333-30150
	1,5	0,5	0,50	300 m	Sort (BK)	30-32	4031026225906	333-20150
TF31-3/1	3,0	1,0	0,60	30 m	Blå (BU)	30-32	4031026226590	333-30306
	3,0	1,0	0,60	30 m	Grøn (GN)	30-32	4031026226583	333-30305
	3,0	1,0	0,60	30 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026226606	333-30307
	3,0	1,0	0,60	30 m	Gul (YE)	30-32	4031026226576	333-30304
	3,0	1,0	0,60	30 m	Hvid (WH)	30-32	4031026226613	333-30309
	3,0	1,0	0,60	30 m	Rød (RD)	30-32	4031026226552	333-30302
	3,0	1,0	0,60	30 m	Sort (BK)	30-32	4031026226545	333-30300
	3,0	1,0	0,60	150 m	Sort (BK)	30-32	4031026225975	333-40300

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Krympeslange 3:1 fleksibel og farvet

TF31



Varmekrymp 3:1

TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Rulle	Farve	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
TF31-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Blå (BU)	30-32	4031026226675	333-30606
	6,0	2,0	0,70	30 m	Grøn (GN)	30-32	4031026226668	333-30605
	6,0	2,0	0,70	30 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026226682	333-30607
	6,0	2,0	0,70	30 m	Gul (YE)	30-32	4031026226651	333-30604
	6,0	2,0	0,70	30 m	Hvid (WH)	30-32	4031026226699	333-30609
	6,0	2,0	0,70	30 m	Rød (RD)	30-32	4031026226637	333-30602
	6,0	2,0	0,70	30 m	Sort (BK)	30-32	4031026226620	333-30600
	6,0	2,0	0,70	150 m	Sort (BK)	30-32	4031026226040	333-40600
TF31-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	Blå (BU)	30-32	4031026226750	333-30906
	9,0	3,0	0,80	30 m	Grøn (GN)	30-32	4031026226743	333-30905
	9,0	3,0	0,80	30 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026226767	333-30907
	9,0	3,0	0,80	30 m	Gul (YE)	30-32	4031026226736	333-30904
	9,0	3,0	0,80	30 m	Hvid (WH)	30-32	4031026226774	333-30909
	9,0	3,0	0,80	30 m	Rød (RD)	30-32	4031026226712	333-30902
	9,0	3,0	0,80	30 m	Sort (BK)	30-32	4031026269498	333-30900
	9,0	3,0	0,80	150 m	Sort (BK)	30-32	4031026226118	333-20900
TF31-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	Blå (BU)	30-32	4031026226835	333-31206
	12,0	4,0	0,85	30 m	Grøn (GN)	30-32	4031026226828	333-31205
	12,0	4,0	0,85	30 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026226842	333-31207
	12,0	4,0	0,85	30 m	Gul (YE)	30-32	4031026226811	333-31204
	12,0	4,0	0,85	30 m	Hvid (WH)	30-32	4031026226859	333-31209
	12,0	4,0	0,85	30 m	Rød (RD)	30-32	4031026226798	333-31202
	12,0	4,0	0,85	30 m	Sort (BK)	30-32	4031026226781	333-31200
	12,0	4,0	0,85	100 m	Sort (BK)	30-32	4031026226187	333-21200
TF31-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Blå (BU)	30-32	4031026226910	333-31806
	18,0	6,0	1,00	30 m	Grøn (GN)	30-32	4031026226903	333-31805
	18,0	6,0	1,00	30 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026226927	333-31807
	18,0	6,0	1,00	30 m	Gul (YE)	30-32	4031026226897	333-31804
	18,0	6,0	1,00	30 m	Hvid (WH)	30-32	4031026226934	333-31809
	18,0	6,0	1,00	30 m	Rød (RD)	30-32	4031026226873	333-31802
	18,0	6,0	1,00	30 m	Sort (BK)	30-32	4031026226866	333-31800
	18,0	6,0	1,00	60 m	Sort (BK)	30-32	4031026226255	333-41800

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøj

30	31	32
H5002	H5004	E4500

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Krympeslange 3:1 fleksibel og farvet

TF31


Varmekrymp 3:1

TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Rulle	Farve	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
TF31-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Blå (BU)	30-32	4031026226996	333-32406
	24,0	8,0	1,20	30 m	Grøn (GN)	30-32	4031026226989	333-32405
	24,0	8,0	1,20	30 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026227009	333-32407
	24,0	8,0	1,20	30 m	Gul (YE)	30-32	4031026226972	333-32404
	24,0	8,0	1,20	30 m	Hvid (WH)	30-32	4031026227016	333-32409
	24,0	8,0	1,20	30 m	Rød (RD)	30-32	4031026226958	333-32402
	24,0	8,0	1,20	30 m	Sort (BK)	30-32	4031026226941	333-32400
	24,0	8,0	1,20	60 m	Sort (BK)	30-32	4031026226323	333-42400
TF31-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	Blå (BU)	30-32	4031026227078	333-34006
	40,0	13,0	1,25	30 m	Grøn (GN)	30-32	4031026227061	333-34005
	40,0	13,0	1,25	30 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026227085	333-34007
	40,0	13,0	1,25	30 m	Gul (YE)	30-32	4031026227054	333-34004
	40,0	13,0	1,25	30 m	Hvid (WH)	30-32	4031026227092	333-34009
	40,0	13,0	1,25	30 m	Rød (RD)	30-32	4031026227030	333-34002
	40,0	13,0	1,25	30 m	Sort (BK)	30-32	4031026227023	333-34000
	40,0	13,0	1,25	60 m	Sort (BK)	30-32	4031026226392	333-24000

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøj

30	31	32
H5002	H5004	E4500

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.