



Krympeslange med lim

EPS-300 3:1

EPS-400 4:1

Krympeslange EPS forsejler og beskytter forskellige elektriske applikationer som stik og konnektorer til kabel og samlinger.

Egenskaber og fordele

- Flexibel tyndvægget krympeslange
- Med indvendig limbelægning
- Beskytter mod fugt



EPS300 og EPS400 højt krympeforhold og beskytter mod fugt.



Afkortede længder tilgængelig ved forespørgsel. Venligst kontakt os!



Varmekrymp, 3:1 krympeforhold med lim



Varmekrymp, 4:1 krympeforhold med lim



MATERIALE	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Driftstemperatur	-55 °C til +125 °C
Min. krympetemperatur	+120 °C
Ændring efter krymp	-10% maks.
Limens blødgøringspunkt	+90 °C
Dielektrisk styrke	15 kV/mm iht. IEC 684 P2
Flammehæmmende egenskab	Iht. ASTM D 2671 (kun udvendigt lag)
Godkendelse	SAE - AMS - DTL-23053/4

RoHS ✓

TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Rulle	Farve	Krympeforhold	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
EPS-300-3/1	3,0	1,0	1,00	400 m	Sort (BK)	3:1	30-32	4031026149776	340-03010
EPS-300-6/2	6,0	2,0	1,00	300 m	Sort (BK)	3:1	30-32	4031026149790	340-06020
EPS-300-9/3	9,0	3,0	1,40	150 m	Sort (BK)	3:1	30-32	4031026149813	340-09030
EPS-300-12/4	12,0	4,0	1,80	100 m	Sort (BK)	3:1	30-32	4031026149837	340-12040
EPS-300-19/6	19,0	6,0	2,20	50 m	Sort (BK)	3:1	30-32	4031026149851	340-19060
EPS-300-24/8	24,0	8,0	2,50	25 m	Sort (BK)	3:1	30-32	4031026149875	340-24080
EPS-300-40/13	40,0	13,0	2,50	25 m	Sort (BK)	3:1	30-32	4031026149899	340-40130

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Rulle	Farve	Krympeforhold	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
EPS-400-4/1	4,0	1,0	1,00	300 m	Sort (BK)	4:1	30-32	4031026149912	341-04010
EPS-400-8/2	8,0	2,0	1,00	150 m	Sort (BK)	4:1	30-32	4031026149936	341-08020
EPS-400-12/3	12,0	3,0	1,40	100 m	Sort (BK)	4:1	30-32	4031026149950	341-12030
EPS-400-16/4	16,0	4,0	1,80	100 m	Sort (BK)	4:1	30-32	4031026149974	341-16040
EPS-400-24/6	24,0	6,0	2,20	50 m	Sort (BK)	4:1	30-32	4031026150017	341-24060
EPS-400-32/8	32,0	8,0	2,50	25 m	Sort (BK)	4:1	30-32	4031026150031	341-32080

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.