

Krympeslange 3:1 sæt

ShrinkKit 321 Universal Basic

Med ShrinkKit 321 har HellermannTyton sat en ny standard på varmekrymp. ShrinkKit krympeslanger dækker et stort område af kabelstørrelser med krympeforholdet 3:1.


Egenskaber og fordele

- Kompakt og handy sæt
- Sorte og farvede slanger
- Anvendelsesområde fra 1 mm op til 16 mm



ShrinkKit 321 Universal Basic.

MATERIALE	Polyolefin, krydsslanket (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Min. krympetemperatur	+90 °C
Ændring efter krymp	+5%/-10% maks.
Dielektrisk styrke	20 kV/mm iht. ASTM D 2671
Flammehæmmende egenskab	Selvslukkende
Isolationsklasse	B (VDE 0530)
Godkendelse	SAE - AMS - DTL-23053/5 Klasse 1



3:1 krympeforhold



RUM	Ø D	Ø Krympet (d) max.	L (L)	Væg (WT)	Farve	Indhold	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
1	12,0	4,0	35,0	0,70	Sort (SO)	12 Stk.	30-32	4031026325804	380-03005
2	6,0	2,0	80,0	0,70	Blå (BL)	5 Stk.			
	6,0	2,0	80,0	0,70	Hvid (HV)	5 Stk.			
	6,0	2,0	80,0	0,70	Rød (RØ)	5 Stk.			
	12,0	4,0	80,0	0,70	Blå (BL)	2 Stk.			
	12,0	4,0	80,0	0,70	Rød (RØ)	2 Stk.			
	12,0	4,0	80,0	0,70	Sort (SO)	2 Stk.			
3	6,0	2,0	35,0	0,70	Blå (BL)	10 Stk.			
	6,0	2,0	35,0	0,70	Hvid (HV)	10 Stk.			
	6,0	2,0	35,0	0,70	Rød (RØ)	10 Stk.			
4	9,0	3,0	35,0	0,70	Gul / Grøn (GG)	15 Stk.			
5	9,0	3,0	35,0	0,70	Sort (SO)	20 Stk.			
6	3,0	1,0	35,0	0,55	Blå (BL)	10 Stk.			
	3,0	1,0	35,0	0,55	Hvid (HV)	10 Stk.			
	3,0	1,0	35,0	0,55	Rød (RØ)	10 Stk.			
	3,0	1,0	35,0	0,55	Sort (SO)	10 Stk.			
7	6,0	2,0	35,0	0,70	Gul / Grøn (GG)	10 Stk.			
	6,0	2,0	35,0	0,70	Sort (SO)	20 Stk.			
8	18,0	6,0	160,0	0,80	Gul / Grøn (GG)	3 Stk.			
	18,0	6,0	160,0	0,80	Hvid (HV)	3 Stk.			
	18,0	6,0	160,0	0,80	Sort (SO)	3 Stk.			

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Anbefalet værktøj		
30	31	32
H5002	H5004	E4500

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.