

Krympeslange 2:1 fleksibel og i farver

TF21

TF21 er en hurtigkræmpende slange der ofte benyttes til isolation, beskyttelse mod rust eller mekanisk aflastning. Den benyttes også til opmærkning og bundtning.

Slangen har udmærkede elektriske, mekaniske og kemiske egenskaber, der overholder industrielle standarder. TF21 er UL224 godkendt og leveres i en række størrelser og farver. Ønskes krympforholdet 3:1, kan TF31 leveres.

Egenskaber og fordele

- Tyndvægget og fleksibel polyolefin slange
- 2:1 krympforhold
- Hurtigkræmpende og lav kræmpetemperatur
- Overholder UL-224
- Mange forskellige farver og størrelse



Afkortede længder tilgængelig ved forespørgsel. Venligst kontakt os!



TF21 leveres i en række forskellige farver og størrelser.

MATERIALE	Polyolefin, krydlinket (PO-X)
Krympforhold	2:1
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Min. kræmpetemperatur	+90 °C
Ændring efter kræmp	+/-5%
Dielektrisk styrke	37 kV/mm
Flammehæmmende egenskab	Iht. ASTM D876
Godkendelse	CSA, JAR/FAR 25.853, NF F 00-608, SAE - AMS - DTL-23053/5 Klasse 1, UL224 125 °C 600V VW-1



Varmekræmp, 2:1 krympforhold

RoHS

TYPE	Ø D	Str. (tommer)	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Rulle	Farve	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
TF21-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Blå (BU)	30-32	4031026222875	309-20126
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Gul (YE)	30-32	4031026222851	309-20124
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Hvid (WH)	30-32	4031026222882	309-20129
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Rød (RD)	30-32	4031026222844	309-20122
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	300 m	Sort (BK)	30-32	4031026221854	309-10120
TF21-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Blå (BU)	30-32	4031026222936	309-20166
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Gul (YE)	30-32	4031026222912	309-20164
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Hvid (WH)	30-32	4031026222943	309-20169
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Rød (RD)	30-32	4031026222905	309-20162
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	300 m	Sort (BK)	30-32	4031026221922	309-10160
TF21-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Blå (BU)	30-32	4031026222998	309-20246
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026223605	309-40247
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Gul (YE)	30-32	4031026222974	309-20244
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Hvid (WH)	30-32	4031026223001	309-20249
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Rød (RD)	30-32	4031026222967	309-20242
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	300 m	Sort (BK)	30-32	4031026221991	309-10240

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.




JAR/FAR

NF F

SAE




For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Krympeslange 2:1 fleksibel og i farver

TF21



Varmekrymp, 2:1 krympeforhold

TYPE	Ø D	Str. (tommer)	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Rulle	Farve	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
TF21-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Blå (BU)	30-32	4031026223056	309-20326
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026223629	309-40327
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Gul (YE)	30-32	4031026223032	309-20324
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Hvid (WH)	30-32	4031026223063	309-20329
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Rød (RD)	30-32	4031026223025	309-20322
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	300 m	Sort (BK)	30-32	4031026222066	309-10320
TF21-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Blå (BU)	30-32	4031026223117	309-50486
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026223643	309-50487
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Gul (YE)	30-32	4031026223094	309-50484
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Hvid (WH)	30-32	4031026223124	309-50489
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Rød (RD)	30-32	4031026223087	309-50482
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	300 m	Sort (BK)	30-32	4031026222134	309-10480
TF21-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Blå (BU)	30-32	4031026223179	309-50646
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026223667	309-50647
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Gul (YE)	30-32	4031026223155	309-50644
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Hvid (WH)	30-32	4031026223186	309-50649
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Rød (RD)	30-32	4031026223148	309-50642
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	300 m	Sort (BK)	30-32	4031026222202	309-10640
TF21-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Blå (BU)	30-32	4031026223230	309-20956
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026313443	309-50957
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Gul (YE)	30-32	4031026223216	309-20954
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Hvid (WH)	30-32	4031026223247	309-20959
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Rød (RD)	30-32	4031026223209	309-20952
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	150 m	Sort (BK)	30-32	4031026222271	309-10950
TF21-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Blå (BU)	30-32	4031026223292	309-21276
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026223704	309-41277
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Gul (YE)	30-32	4031026223278	309-21274
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Hvid (WH)	30-32	4031026223308	309-21279
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Rød (RD)	30-32	4031026223261	309-21272
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	100 m	Sort (BK)	30-32	4031026222417	309-11270

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøj		
30	31	32
H5002	H5004	E4500

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Krympeslange 2:1 fleksibel og i farver

TF21


Varmekrymp, 2:1 krympeforhold

TYPE	Ø D	Str. (tommer)	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Rulle	Farve	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
TF21-19.0/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Blå (BU)	30-32	4031026222523	309-11906
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026222530	309-11907
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Gul (YE)	30-32	4031026222509	309-11904
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Hvid (WH)	30-32	4031026222547	309-11909
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Rød (RD)	30-32	4031026222493	309-11902
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Sort (BK)	30-32	4031026222486	309-11900
TF21-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Blå (BU)	30-32	4031026222592	309-12546
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026222608	309-12547
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Gul (YE)	30-32	4031026222578	309-12544
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Hvid (WH)	30-32	4031026222615	309-12549
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Rød (RD)	30-32	4031026222561	309-12542
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Sort (BK)	30-32	4031026222554	309-12540
TF21-38.0/19.0	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Blå (BU)	30-32	4031026222660	309-13816
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026222677	309-13817
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Gul (YE)	30-32	4031026222646	309-13814
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Hvid (WH)	30-32	4031026222684	309-13819
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Rød (RD)	30-32	4031026222639	309-13812
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Sort (BK)	30-32	4031026222622	309-13810
TF21-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Blå (BU)	30-32	4031026222738	309-15086
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Grøn-gul (GNYE)	30-32	4031026222745	309-15087
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Gul (YE)	30-32	4031026222714	309-15084
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Hvid (WH)	30-32	4031026222752	309-15089
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Rød (RD)	30-32	4031026222707	309-15082
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Sort (BK)	30-32	4031026222691	309-15080
TF21-76.0/38.0	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Blå (BU)	-	4031026222806	309-17606
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Gul (YE)	-	4031026222783	309-17604
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Hvid (WH)	-	4031026222820	309-17609
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Rød (RD)	-	4031026222776	309-17602
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Sort (BK)	-	4031026222769	309-17600
TF21-101.6/50.8	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Blå (BU)	-	4031026222387	309-11026
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Gul (YE)	-	4031026222363	309-11024
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Hvid (WH)	-	4031026222400	309-11029
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Rød (RD)	-	4031026222356	309-11022
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Sort (BK)	-	4031026222349	309-11020

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøj		
30	31	32
H5002	H5004	E4500

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.