



Krympeslange 2:1 fleksibel og transparent

TF24

TF24 er en transparent krympeslange der er ideel til beskyttelse mod skader. Den transparente slange giver desuden mulighed for visuel kontrol af den beskyttede opmærkning.

Egenskaber og fordele

- Transparent, fleksibel krympeslange TF24
- Beskytter optimalt
- Gode mekaniske og kemiske egenskaber
- VG og andre industri godkendelser
- Halogenfri



TF24 transparent krympeslange med 2:1 krympeforhold.



Afkortede længder tilgængelig ved forespørgsel. Venligst kontakt os!

MATERIALE	Polyolefin, krydlinket (PO-X)
Krympeforhold	2:1
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Min. krympetemperatur	+110 °C
Ændring efter krymp	+/-5% maks.
Dielektrisk styrke	≥ 30 kV/mm min. iht. ASTM D2171
Flammehæmmende egenskab	Ikke brandhæmmende
Godkendelse	DEF STAN 59-97 Type 2B, SAE - AMS - DTL-23053/5 Klasse 2, VG 95343



TYPE	Ø D	Str. (tommer)	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Rulle	Farve	Efter VG norm	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
TF24-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 001 M	30-32	4031026223575	309-40123
TF24-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 002 M	30-32	4031026223582	309-40163
TF24-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 003 M	30-32	4031026223599	309-40243
TF24-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 004 M	30-32	4031026223612	309-40323
TF24-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 005 M	30-32	4031026223636	309-50483
TF24-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 006 M	30-32	4031026223650	309-50643
TF24-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 007 M	30-32	4031026223674	309-40953
TF24-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 008 M	30-32	4031026223698	309-41273
TF24-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 009 M	30-32	4031026223520	309-31903
TF24-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 010 M	30-32	4031026223537	309-32543
TF24-38.1/19.1	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 011 M	30-32	4031026223544	309-33813
TF24-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 012 M	30-32	4031026223551	309-35083
TF24-76.2/38.1	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 013 M	-	4031026223568	309-37603
TF24-101.6/50.8	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 014 M	-	4031026223506	309-31023

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.