



Krympeslange op til 4:1, 1 meter

TREDUX MA47 medium vægtykkelse med lim

Krympeslangen anvendes til isolering og beskyttelse af lavvolts kablesamlinger og klemmesamlinger.


Egenskaber og fordele

- Mediumvægget krympeslange
- Pakket sikkert i display boks for brug i mindre antal
- Leveret i længder på 1 m
- Termoplastisk lim indvendigt for beskyttelse mod fugt og vejr



Medium vægtykkelse med krympeforholdet 4:1.

MATERIALE	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Krympeforhold	Op til 4:1
Driftstemperatur	-55 °C til +110 °C
Limens blødgøringspunkt	+85 °C
Min. krympetemperatur	+120 °C
Ændring efter krymp	-10% maks.
Dielektrisk styrke	20 kV/mm
Flammehæmmende egenskab	Ikke brandhæmmende
Isolationsklasse	A (VDE 0530)



Varmekrymp, 4:1 krympeforhold med lim




TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	L (L)	Enhed	Farve	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
TREDUX-MA47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	6 Stk.	Sort (BK)	30-32	4031026239750	323-50120
TREDUX-MA47-19/6	19,0	6,0	2,50	1,0 m	10 Stk.	Sort (BK)	30-32	4031026239767	323-50190
TREDUX-MA47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	6 Stk.	Sort (BK)	30-32	4031026239774	323-50300
TREDUX-MA47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	4 Stk.	Sort (BK)	-	4031026239781	323-50400
TREDUX-MA47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	2 Stk.	Sort (BK)	-	4031026239798	323-50500
TREDUX-MA47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	2 Stk.	Sort (BK)	-	4031026239811	323-50630
TREDUX-MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	2 Stk.	Sort (BK)	-	4031026239804	323-50750
TREDUX-MA47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	1 Stk.	Sort (BK)	-	4031026239828	323-50950

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøj		
30	31	32
H5002	H5004	E4500

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.



Krympeslange op til 4:1, 1 meter

MA47 anvendes til isolation og beskyttelse af mellemspændingskabler over og i jord.

Egenskaber og fordele

- Medium vægtykkelse
- Indvendig termoplastisk lim (MA47) beskytter mod fugt
- Giver god mekanisk styrke
- Det høje krympeforhold og indvendig lim beskytter mod ydre påvirkninger giver desuden en høj trækstyrke




Medium vægtykkelse med krympeforholdet 4:1.



Afkortede længder tilgængelig ved forespørgsel. Venligst kontakt os!

MA47 medium vægtykkelse med lim



Varmekrymp, 4:1 krympeforhold med lim

MATERIALE	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Krympeforhold	Op til 4:1
Driftstemperatur	-55 °C til +110 °C
Min. krympetemperatur	+120 °C
Limens blødgøringspunkt	+85 °C
Ændring efter krymp	-10% maks.
Dielektrisk styrke	20 kV/mm
Flammehæmmende egenskab	Ikke brandhæmmende
Isolationsklasse	A (VDE 0530)




TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	L (L)	Farve	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
MA47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Sort (BK)	30-32	4031026240220	323-20120
MA47-19/6	19,0	6,0	2,50	1,0 m	Sort (BK)	30-32	4031026240237	323-20190
MA47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	Sort (BK)	30-32	4031026240244	323-20300
MA47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	Sort (BK)	-	4031026240251	323-20400
MA47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	Sort (BK)	-	4031026240268	323-20500
MA47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	Sort (BK)	-	4031026250434	323-20630
MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	-	4031026240114	323-20750
MA47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	-	4031026240275	323-20950
MA47-115/34	115,0	34,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	-	4031026250496	323-21150
MA47-140/42	140,0	42,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	-	4031026240282	323-21400

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



Krympeslange op til 4:1, 1 meter

MU47 medium vægtykkelse uden lim



TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	L (L)	Farve	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
MU47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Sort (BK)	30-32	4031026240145	323-10120
MU47-19/6	19,0	6,0	2,20	1,0 m	Sort (BK)	30-32	4031026240152	323-10190
MU47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	Sort (BK)	30-32	4031026240169	323-10300
MU47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	Sort (BK)	-	4031026240176	323-10400
MU47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	Sort (BK)	-	4031026240183	323-10500
MU47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	Sort (BK)	-	4031026251882	323-10630
MU47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	-	4031026240190	323-10750
MU47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	-	4031026240206	323-10950
MU47 115/34	115,0	34,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	-	4031026251899	323-11150
MU47-140/42	140,0	42,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	-	4031026240213	323-11400

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøj

30	31	32
H5002	H5004	E4500

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.