



Labelholder

Helafix HC og HCR holder

Benyttes til at opmærkning af kabler, ledninger, bundter m.v.

Egenskaber og fordele

- Alsidig labelholder til midlertidig eller permanent opmærkning
- Monteres med T18 kabelbindere, skruer eller nitter
- Beskytter labelen mod snavs, vand og UV stråler
- Helafix HC leveres med huller i afklippede længder i poser
- Helafix HCR leveres på rulle og kan afklippes i den ønskede længde
- Helafix HFX labelen passer til HC og HCR holdere




Helafix HC/HCR giver en multifunktional mærkning.



Vi anbefaler Helafix HFX som passende label, se side 465.



Vi anbefaler HCT værktøj, se side 536.



MATERIALE	Polyethelen, UV-resistent (PEUV)
Driftstemperatur	-60 °C til +65 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 HB
Materiale kemiske egenskaber	God resistens overfor UV lys, olie og vand.



TYPE	L (L)	H (H)	Rulle	Enhed	Anbefalede labels	Anbefalet værktøj	EAN	Bestillingsnr.
HCR06	-	7,0	25 m	25 m	-	-	4031026165301	525-07003
HCR09	-	10,0	25 m	25 m	HFX9	50	4031026165332	525-10003
HCR12	-	13,0	25 m	25 m	HFX12	51	4031026165400	525-13003
HCR18	-	19,0	25 m	25 m	-	-	4031026165486	525-19003
HCR24	-	25,0	25 m	25 m	-	-	4031026165523	525-25003
HC06-17	17,5	7,0	-	50 Stk.	-	-	4031026165318	525-07173
HC09-17	17,5	10,0	-	50 Stk.	HFX9-17P	-	4031026165349	525-10173
HC12-17	17,5	13,0	-	50 Stk.	-	-	4031026165424	525-13173
HC06-35	35,0	7,0	-	50 Stk.	-	-	4031026165325	525-07353
HC09-35	35,0	10,0	-	50 Stk.	HFX9-35P	-	4031026165356	525-10353
HC12-35	35,0	13,0	-	50 Stk.	HFX12-35P	-	4031026165431	525-13353
HC18-35	35,0	19,0	-	50 Stk.	-	-	4031026165493	525-19353
HC09-52	52,0	10,0	-	50 Stk.	HFX9-52P	-	4031026165363	525-10523
HC12-52	52,0	13,0	-	50 Stk.	HFX12-52P	-	4031026165455	525-13523
HC18-52	52,0	19,0	-	50 Stk.	-	-	4031026165509	525-19523
HC24-52	52,0	25,0	-	50 Stk.	-	-	4031026165530	525-25523
HC12-70	70,0	13,0	-	50 Stk.	-	-	4031026165462	525-13703
HC18-70	70,0	19,0	-	50 Stk.	-	-	4031026165516	525-19703
HC24-70	70,0	25,0	-	50 Stk.	-	-	4031026165547	525-25703

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.

Anbefalet værktøj	
50	51
HCT1	HCT2

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.