



Lager- og rørmærkning, termo print

Helatag 1213 (forskellige farver)


Identifikation af f.eks. rør eller lagersystemer med bl.a. stregkoder og grafik. Farvede labels til generel opmærkning af dele og komponenter. Den speciel udviklede lim gør den mest anvendelig, når den udprintes på thermor transfer printer. For problemfri udskrift anbefaler vi, at der anvendes TagPrint Pro.

Egenskaber og fordele

- Hylde og lager labels
- Endeløse labels
- Fremragende udskrift med TT822OUT farvebånd
- Udskriv med TT4000+, TT430 for bedste resultat
- Let labeldesign med TagPrint Pro software



Synlig mærkning af rør.



MATERIALE	Type 1213, Vinyl (PVC) højglans farver
Driftstemperatur	-40 °C til +90 °C
Hærdetemperatur	fra +8 °C
Lim	Akryl
Folie tykkelse (μ)	66 μm
Materiale kemiske egenskaber	Resistent overfor vand, alkohol, de fleste olier og smøremidler.
Anbefalet farvebånd	TT822OUT, TTRW

RoHS ✓

TYPE	B (W)	Bredde på liner BL (metrisk)	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
TAGR4TD1-1213-YE	25,0	25,0	50 m	Gul højglans (GSYE)	4031026295428	596-03103
TAG108TD1-1213-BU	40,0	40,0	50 m	Blå (BU)	4031026483047	596-12181
TAG108TD1-1213-YE	40,0	40,0	50 m	Gul højglans (GSYE)	4031026298719	596-12167
TAG108TD1-1213-GN	40,0	40,0	50 m	Grøn (GN)	4031026295497	596-12166
TAGR1TD-1213-GN	101,6	101,6	50 m	Grøn (GN)	4031026295558	596-12170
TAGR1TD-1213-YE	101,6	101,6	50 m	Gul højglans (GSYE)	4031026295541	596-12169
TAGR1TD-1213-WH	101,6	101,6	50 m	Hvid (WH)	4031026295565	596-12171
TAGR1TD-1213-RD	101,6	101,6	50 m	Rød (RD)	4031026295534	596-12168

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.