




Komponent label, termo print

Helatag 1204 (sølv)



TYPE	B (W)	H (H)	Bredde på liner BL (metrisk)	Labels pr. række	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
TAG72TD1-1204-SR	69,9	31,8	76,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026296883	596-12072
TAG65TD1-1204-SR	76,2	36,5	82,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026296593	596-12065
TAG62TD1-1204-SR	76,2	50,8	82,0	1 Stk.	500 Stk.	Sølv (SR)	4031026296463	596-12062
TAG64TD1-1204-SR	88,9	36,5	95,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026296555	596-12064
TAG97TD1-1204-SR	101,6	74,0	106,0	1 Stk.	500 Stk.	Sølv (SR)	4031026295367	596-71204
TAGR3TD1-1204-SR	104,0	-	108,0	1 Stk.	75,0 m	Sølv (SR)	4031026295411	596-31204
TAG02TD1-1204-SR	104,0	12,0	104,0	1 Stk.	5.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026295398	596-21204

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.


Komponent opmærkning, termo transfer

Helatag 1206 (hvid)

Ridsefast generel opmærkning i industrielle applikationer. Temperatur området gør den egnet til en bred vidte af applikationer på blanke overflader. Limen er egnet til kritiske overflader som plast og maledede. Den optimale kvalitet opnås ved thermor transfer udprinting. De forskellige materialer og farvebånd gør den velegnet til de fleste behov. Med TagPrintPro softwaren kan labels let designes og udskrives.

Egenskaber og fordele

- Ideel til udstyr i højtemperaturområder (op til +150°C)
- Fremragende udskrift med TT822OUT farvebånd
- Udskriv med TT4000+, TT430 for bedste resultat
- Let labeldesign med TagPrint Pro software



Labels for permanent mærkning af inventar og udstyr.


MATERIALE	Type 1206, Polyester (PET), hvid højglans (GSWH)
Driftstemperatur	-40 °C til +150 °C
Hærdetemperatur	fra 0 °C
Lim	Akryl
Folie tykkelse (µ)	50 µm
Materiale kemiske egenskaber	Resistent overfor vand, alkohol, de fleste olier og smøremidler samt opløsningsmidler.
Anbefalet farvebånd	TT822OUT
Godkendelse	UL-godkendt





Komponent opmærkning, termo transfer

Helatag 1206 (hvid)



TYPE	B (W)	H (H)	Bredde på liner BL (metrisk)	Labels pr. række	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
TAG71TD6-1206-WH	12,7	11,1	101,6	6 Stk.	15.000 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026296845	596-12671
TAG13TD4-1206-WH	19,1	6,4	101,6	4 Stk.	10.000 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026295619	596-12061
TAG16TD3-1206-WH	22,9	6,4	80,0	3 Stk.	10.000 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026295749	596-12616
TAG61TD3-1206-WH	25,4	4,8	89,0	3 Stk.	10.000 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026296432	596-12661
TAG01TD3-1206-WH	25,4	6,4	89,0	3 Stk.	7.500 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026295374	596-01120
TAG34TD3-1206-WH	25,4	9,5	85,1	3 Stk.	7.500 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026296098	596-12634
TAG15TD3-1206-WH	25,4	12,7	85,1	3 Stk.	7.500 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026295664	596-12615
TAG31TD3-1206-WH	25,4	19,1	85,1	3 Stk.	5.000 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026296043	596-12631
TAG35TD3-1206-WH	31,8	9,5	101,6	3 Stk.	7.500 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026296159	596-12635
TAG17TD2-1206-WH	38,1	6,4	85,1	2 Stk.	5.000 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026295787	596-12617
TAG27TD2-1206-WH	38,1	19,1	85,1	2 Stk.	2.500 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026295923	596-12627
TAG67TD2-1206-WH	38,1	31,8	85,1	2 Stk.	2.500 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026296692	596-12667
TAG69TD2-1206-WH	40,6	22,9	89,0	2 Stk.	2.500 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026296791	596-12669
TAG77TD1-1206-WH	50,8	22,9	55,0	1 Stk.	2.000 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026295350	596-71206
TAG73TD1-1206-WH	50,8	25,4	55,0	1 Stk.	2.000 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026296968	596-12673
TAG68TD1-1206-WH	63,5	25,4	69,0	1 Stk.	2.000 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026296746	596-12668
TAG63TD1-1206-WH	63,5	38,1	70,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026296517	596-12663
TAG76TD1-1206-WH	63,5	50,8	70,0	1 Stk.	500 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026295305	596-61206
TAG4TD1-1206-WH	65,0	20,0	70,0	1 Stk.	2.500 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026295459	596-41206
TAG72TD1-1206-WH	69,9	31,8	76,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026296890	596-12672
TAG65TD1-1206-WH	76,2	36,5	82,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026296609	596-12665
TAG62TD1-1206-WH	76,2	50,8	82,0	1 Stk.	500 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026296470	596-12662
TAG64TD1-1206-WH	88,9	36,5	95,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Hvidglans (GSWH)	4031026296562	596-12664

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.