



### Komponent label, termo print

#### Helatag 1204 (sølv)

Ridsefaste typeskilte til industrien. Højtemperatur og passer til en bred vifte af applikationer. Limen gør den egnet til kritiske overflader som plast eller maled. Med TagPrint Pro labelsoftware designs og udskrives disse labels nemt.


#### Egenskaber og fordele

- Typeskilt fremstillet af mat sølvfarvet polyester
- Tekst, grafik og stregkoder kan udskrives
- Fremragende udskrift med TT822OUT farvebånd
- Udskriv med TT4000+, TT430 for bedste resultat
- Let labeldesign med TagPrint Pro software



Professionelle typeskilte.

|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIALE</b>                    | Type 1204, Polyester (PET), sølv mat (SR)                                              |
| <b>Driftstemperatur</b>             | -40 °C til +150 °C                                                                     |
| <b>Hærdetemperatur</b>              | fra 0 °C                                                                               |
| <b>Lim</b>                          | Akryl                                                                                  |
| <b>Folie tykkelse (μ)</b>           | 55 μm                                                                                  |
| <b>Materiale kemiske egenskaber</b> | Resistent overfor vand, alkohol, de fleste olier og smøremidler samt opløsningsmidler. |
| <b>Anbefalet farvebånd</b>          | TT822OUT                                                                               |
| <b>Godkendelse</b>                  | UL-godkendt                                                                            |



HF ✓

RoHS ✓

| TYPE             | B (W) | H (H) | Bredde på liner BL (metrisk) | Labels pr. række | Enhed       | Farve     | EAN           | Bestillingsnr. |
|------------------|-------|-------|------------------------------|------------------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| TAG71TD6-1204-SR | 12,7  | 11,1  | 101,6                        | 6 Stk.           | 15.000 Stk. | Sølv (SR) | 4031026296838 | 596-12071      |
| TAG13TD4-1204-SR | 19,1  | 6,4   | 101,6                        | 4 Stk.           | 10.000 Stk. | Sølv (SR) | 4031026295596 | 596-12043      |
| TAG34TD3-1204-SR | 25,4  | 9,5   | 85,1                         | 3 Stk.           | 7.500 Stk.  | Sølv (SR) | 4031026296081 | 596-34120      |
| TAG15TD3-1204-SR | 25,4  | 12,7  | 85,1                         | 3 Stk.           | 7.500 Stk.  | Sølv (SR) | 4031026295640 | 596-12045      |
| TAG35TD3-1204-SR | 31,8  | 9,5   | 101,6                        | 3 Stk.           | 7.500 Stk.  | Sølv (SR) | 4031026296142 | 596-12035      |
| TAG17TD2-1204-SR | 38,1  | 6,4   | 85,1                         | 2 Stk.           | 5.000 Stk.  | Sølv (SR) | 4031026295770 | 596-12047      |
| TAG27TD2-1204-SR | 38,1  | 19,1  | 85,1                         | 2 Stk.           | 5.000 Stk.  | Sølv (SR) | 4031026295909 | 596-27120      |
| TAG67TD2-1204-SR | 38,1  | 31,8  | 85,1                         | 2 Stk.           | 1.000 Stk.  | Sølv (SR) | 4031026296685 | 596-12067      |
| TAG69TD2-1204-SR | 40,6  | 22,9  | 89,0                         | 2 Stk.           | 2.500 Stk.  | Sølv (SR) | 4031026296784 | 596-12069      |
| TAG77TD1-1204-SR | 50,8  | 22,9  | 55,0                         | 1 Stk.           | 2.000 Stk.  | Sølv (SR) | 4031026295336 | 596-12077      |
| TAG73TD1-1204-SR | 50,8  | 25,4  | 55,0                         | 1 Stk.           | 2.000 Stk.  | Sølv (SR) | 4031026296944 | 596-73124      |
| TAG66TD1-1204-SR | 50,8  | 36,5  | 56,8                         | 1 Stk.           | 1.000 Stk.  | Sølv (SR) | 4031026296630 | 596-12066      |
| TAG63TD1-1204-SR | 63,5  | 38,1  | 70,0                         | 1 Stk.           | 1.000 Stk.  | Sølv (SR) | 4031026296500 | 596-12063      |
| TAG76TD1-1204-SR | 63,5  | 50,8  | 70,0                         | 1 Stk.           | 500 Stk.    | Sølv (SR) | 4031026295282 | 596-12076      |

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.




For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



## Komponent label, termo print

### Helatag 1204 (sølv)



| TYPE                    | B (W) | H (H) | Bredde på liner BL (metrisk) | Labels pr. række | Enhed      | Farve     | EAN           | Bestillingsnr. |
|-------------------------|-------|-------|------------------------------|------------------|------------|-----------|---------------|----------------|
| <b>TAG72TD1-1204-SR</b> | 69,9  | 31,8  | 76,0                         | 1 Stk.           | 1.000 Stk. | Sølv (SR) | 4031026296883 | 596-12072      |
| <b>TAG65TD1-1204-SR</b> | 76,2  | 36,5  | 82,0                         | 1 Stk.           | 1.000 Stk. | Sølv (SR) | 4031026296593 | 596-12065      |
| <b>TAG62TD1-1204-SR</b> | 76,2  | 50,8  | 82,0                         | 1 Stk.           | 500 Stk.   | Sølv (SR) | 4031026296463 | 596-12062      |
| <b>TAG64TD1-1204-SR</b> | 88,9  | 36,5  | 95,0                         | 1 Stk.           | 1.000 Stk. | Sølv (SR) | 4031026296555 | 596-12064      |
| <b>TAG97TD1-1204-SR</b> | 101,6 | 74,0  | 106,0                        | 1 Stk.           | 500 Stk.   | Sølv (SR) | 4031026295367 | 596-71204      |
| <b>TAGR3TD1-1204-SR</b> | 104,0 | -     | 108,0                        | 1 Stk.           | 75,0 m     | Sølv (SR) | 4031026295411 | 596-31204      |
| <b>TAG02TD1-1204-SR</b> | 104,0 | 12,0  | 104,0                        | 1 Stk.           | 5.000 Stk. | Sølv (SR) | 4031026295398 | 596-21204      |

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.


## Komponent opmærkning, termo transfer

### Helatag 1206 (hvid)

Ridsefast generel opmærkning i industrielle applikationer. Temperatur området gør den egnet til en bred vidte af applikationer på blanke overflader. Limen er egnet til kritiske overflader som plast og maled. Den optimale kvalitet opnås ved thermor transfer udprintning. De forskellige materialer og farvebånd gør den velegnet til de fleste behov. Med TagPrintPro softwaren kan labels let designes og udskrives.

#### Egenskaber og fordele

- Ideel til udstyr i højtemperaturområder (op til +150°C)
- Fremragende udskrift med TT822OUT farvebånd
- Udskriv med TT4000+, TT430 for bedste resultat
- Let labeldesign med TagPrint Pro software



Labels for permanent mærkning af inventar og udstyr.

|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIALE</b>                    | Type 1206, Polyester (PET), hvid højglans (GSWH)                                       |
| <b>Driftstemperatur</b>             | -40 °C til +150 °C                                                                     |
| <b>Hærdetemperatur</b>              | fra 0 °C                                                                               |
| <b>Lim</b>                          | Akryl                                                                                  |
| <b>Folie tykkelse (μ)</b>           | 50 μm                                                                                  |
| <b>Materiale kemiske egenskaber</b> | Resistent overfor vand, alkohol, de fleste olier og smøremidler samt opløsningsmidler. |
| <b>Anbefalet farvebånd</b>          | TT822OUT                                                                               |
| <b>Godkendelse</b>                  | UL-godkendt                                                                            |

