



Varmekrymplabels - endeløs rulle, thermor transfer

TLFX - 2:1 LFH

TLFX er en 2:1 varmekrymplabel godkendt af jernbaneindustrien og til udprintning på begge sider. Printertilbehøret gør det muligt enten at perforere slangen på forudbestemte længder (P4000), eller helt at afklippe labels (S4000) i én arbejdsgang med TrakMark DS eller TT4000+ printer.

Udprintes med HellermannTytons udvalg af termo printere og farvebånd.

Printere: TrakMark DS, TT4000+ og TT430

Farvebånd: TTDTHOUT, TTRC+

Tilbehør til TrakMark DS og TT4000+: Perforator (P4000), Afklipper (S4000)

Tilbehør til TT430: Afklipper (S430)

Software: TagPrintPro

Egenskaber og fordele

- Krymperatio 2:1
- Fås i hvid og gul
- Ledningsdiameter 50,8 mm til 1,2 mm
- Halogenfri
- Lav røgdudvikling og giftighed
- Højt oxygen indeks (38%)
- Overholder EN45545-2 (HL3, HL2, HL1)
- Leveres i praktiske opbevaringsbokse
- Let labeldesign med TagPrint Pro software



TLFX varmekrymplabels i endeløse ruller.

MATERIALE	Polyolefin, krydsklinket (PO-X)
Driftstemperatur	-55 °C til +105 °C
Min. krympetemperatur	+100 °C
Krympeforhold	2:1
Anbefalet farvebånd	TTDTHOUT
Godkendelse	BS-6853:1999, BS-EN ISO 4589-2, DIN 53438-3: 1984, DIN 5510-2, EN 45545-2: 2013 (R22 & R23, HL1, HL2, HL3), EN ISO 11925-2 (2002), NF F 16-101, NF X 70-100-1: 2006, NF X 70-100-2: 2006, UNI CEI 11170-3

RoHS ✓

HF ✓

LFH ✓



TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
TLFX24YE	2,4	1,2	0,57	144 m	Gul (YE)	4031026443256	554-51001
TLFX24WH	2,4	1,2	0,57	144 m	Hvid (WH)	4031026443249	554-51000
TLFX32YE	3,2	1,6	0,58	126 m	Gul (YE)	4031026443270	554-51101
TLFX32WH	3,2	1,6	0,58	126 m	Hvid (WH)	4031026443263	554-51100
TLFX48YE	4,8	2,4	0,61	108 m	Gul (YE)	4031026443294	554-51201
TLFX48WH	4,8	2,4	0,61	108 m	Hvid (WH)	4031026443287	554-51200

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



BS DIN EN NF F UNI CEI

For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Varmekrymplabels - endeløs rulle, thermor transfer

TLFX - 2:1 LFH



TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
TLFX64YE	6,4	3,2	0,61	90 m	Gul (YE)	4031026443317	554-51301
TLFX64WH	6,4	3,2	0,61	90 m	Hvid (WH)	4031026443300	554-51300
TLFX95YE	9,5	4,8	0,66	72 m	Gul (YE)	4031026443331	554-51401
TLFX95WH	9,5	4,8	0,66	72 m	Hvid (WH)	4031026443324	554-51400
TLFX127YE	12,7	6,4	0,68	54 m	Gul (YE)	4031026443355	554-51501
TLFX127WH	12,7	6,4	0,68	54 m	Hvid (WH)	4031026443348	554-51500
TLFX190YE	19,0	9,5	0,69	30 m	Gul (YE)	4031026443379	554-51601
TLFX190WH	19,0	9,5	0,69	30 m	Hvid (WH)	4031026443362	554-51600
TLFX254YE	25,4	12,7	0,69	30 m	Gul (YE)	4031026443393	554-51701
TLFX254WH	25,4	12,7	0,69	30 m	Hvid (WH)	4031026443386	554-51700
TLFX381YE	38,1	19,0	0,70	13 m	Gul (YE)	4031026443409	554-51801
TLFX381WH	38,1	19,0	0,70	13 m	Hvid (WH)	4031026443416	554-51800
TLFX508YE	50,8	25,4	0,73	10 m	Gul (YE)	4031026454863	554-50901
TLFX508WH	50,8	25,4	0,73	10 m	Hvid (WH)	4031026454856	554-50900

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.