

### Labels til tavler, termo print

**Helatag 880 (gul), aftagelig**

**Helatag 1211 (gul) for ru overflader**


De specielt producerede klæbende labels giver højeste udskriftskvalitet, når der anvendes termoprintere. Rækken af materialer og farvebånd er udviklet til at imødekomme de fleste krav. Med TagPrint Pro kan labels nemt designes og udskrives. Vinyl labelens struktur gør den anvendelig til grove overflader.

#### Egenskaber og fordele

- Velegnet til opmærkning af tavler
- Fremragende udskrift med TT822OUT farvebånd
- Udskriv med TT4000+ og TT430 for bedste resultat
- Nem labeldesign med TagPrint Pro software



Mærkning i tavler og grupperkabe.



<b>MATERIALE</b>	Type 880, Vinyl, gul mat (YE)
<b>Driftstemperatur</b>	-40 °C til +80 °C
<b>Hærdetemperatur</b>	fra +10 °C
<b>Lim</b>	Akryl
<b>Folie tykkelse (µ)</b>	80 µm
<b>Materiale kemiske egenskaber</b>	God resistens overfor vand, olie og de fleste opløsningsmidler
<b>Anbefalet farvebånd</b>	TT822OUT

RoHS ✓

<b>MATERIALE</b>	Type 1211, Vinyl (PVC), gul højglans (GSYE)
<b>Driftstemperatur</b>	-20 °C til +80 °C
<b>Hærdetemperatur</b>	fra +5 °C
<b>Lim</b>	Akryl
<b>Folie tykkelse (µ)</b>	83 µm
<b>Materiale kemiske egenskaber</b>	Resistent overfor alkohol, de fleste olier og smøremidler og organiske opløsningsmidler.
<b>Anbefalet farvebånd</b>	TT822OUT

RoHS ✓

TYPE	B (W)	H (H)	Bredde på liner BL (metrisk)	Labels pr. række	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
TAG15-09TE-880-YE	15,0	9,0	89,0	5 Stk.	10.000 Stk.	Gul mat (MTYE)	4031026470931	596-12174
TAG16-06TE-880-YE	16,5	6,0	101,6	5 Stk.	20.000 Stk.	Gul mat (MTYE)	4031026470917	596-12172
TAG19-11TE-880-YE	19,0	11,0	89,0	4 Stk.	10.000 Stk.	Gul mat (MTYE)	4031026470948	596-12175
TAG20-08TE-880-YE	20,0	8,0	101,6	4 Stk.	10.000 Stk.	Gul mat (MTYE)	4031026470924	596-12173
TAG38-11TE-880-YE	38,0	11,0	85,1	2 Stk.	5.000 Stk.	Gul mat (MTYE)	4031026470955	596-12176
TAG56-22TE-880-YE	56,0	22,0	62,0	1 Stk.	2.000 Stk.	Gul mat (MTYE)	4031026470962	596-12177

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.

TYPE	B (W)	H (H)	Bredde på liner BL (metrisk)	Labels pr. række	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
TAG15-09TE-1211-YE	15,0	9,0	89,0	5 Stk.	10.000 Stk.	Gul højglans (GSYE)	4031026296326	596-21211
TAG16-06TE-1211-YE	16,5	6,0	101,6	5 Stk.	20.000 Stk.	Gul højglans (GSYE)	4031026296258	596-01211
TAG20-08TE-1211-YE	20,0	8,0	101,6	4 Stk.	10.000 Stk.	Gul højglans (GSYE)	4031026296296	596-11211
TAG38-11TE-1211-YE	38,0	11,0	85,1	2 Stk.	5.000 Stk.	Gul højglans (GSYE)	4031026297002	596-41211
TAG56-22TE-1211-YE	56,0	22,0	62,0	1 Stk.	2.000 Stk.	Gul højglans (GSYE)	4031026296395	596-51211

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.