



## Mærkeskilte for termo print

### TIPTAG PU for høje temperaturer

TIPTAG egner sig til opmærkning af kabler i elektronik eller generelle kabelmiljøer. Den monteres med kabelbindere og kan derfor eftermonteres. PU materialet er specielt velegnet til anvendelse i aggressive miljøer.

Printere: TT4000+ samt TT430

Farvebånd: TTRC+

Software: TagPrintPro

### Egenskaber og fordele


- TIPTAG PU polyurethan skilte
- Meget hårdfør og fleksibelt materiale
- Til større kabelbundter og ledninger
- For kabelbindere op til 4,7 mm bredde
- Udskrives med TT4000+ og TT430 for bedste resultat
- Leveres på rulle, perforeret
- Flammehæmmende
- Vejrbestandig
- Slidstærk
- God resistens overfor kemikalier



Printet har karakter som en tatovering.

<b>MATERIALE</b>	Polyurethan (PUR)
<b>Driftstemperatur</b>	-65 °C til +120 °C, kortvarig +150 °C
<b>Flammehæmmende egenskab</b>	Selvslukkende, UL94 V0 (3 mm)
<b>Anbefalet farvebånd</b>	TTRC+

RoHS



TYPE	L (L)	B (W)	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
TTAGPU11X65YE	65,0	11,0	190 Stk.	Gul (YE)	5022660668500	556-25019
TTAGPU11X65WH	65,0	11,0	190 Stk.	Hvid (WH)	5022660631009	556-25012
TTAGPU15X65YE	65,0	15,0	190 Stk.	Gul (YE)	4031026239187	556-25011
TTAGPU15X65WH	65,0	15,0	190 Stk.	Hvid (WH)	4031026300078	556-25007
TTAGPU11X100YE	100,0	11,0	125 Stk.	Gul (YE)	5022660668517	556-25020
TTAGPU11X100WH	100,0	11,0	125 Stk.	Hvid (WH)	5022660684746	556-25021
TTAGPU15X100YE	100,0	15,0	125 Stk.	Gul (YE)	4031026239194	556-25010
TTAGPU15X100WH	100,0	15,0	125 Stk.	Hvid (WH)	4031026300085	556-25006

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.