

Selvlaminerende labels, manuel opmærkning

HELASIGN, materiale 1402, lommebog


En hurtig og enkel måde at lave en permanent eller midlertidig opmærkning af kabler, ledninger eller rør.

Egenskaber og fordele

- Selvlaminerende labels leveres i en handy lommebog
- Lommebogen beskytter labels under oplagring
- Ideel til vedligeholdelses- og reparationsarbejder
- Nem at skrive på og fremføre labels
- Laminerings funktionen yder fremragende beskyttelse mod fugt og mekanisk påvirkning
- Applikator medfølger
- Tekst skrives med T82 pen med hurtig tørrende blæk



Altid ved hånden: Labels in en praktisk lommebog.



MATERIALE	Type 1402, Vinyl (PVC)
Driftstemperatur	-40 °C til +80 °C
Hærdetemperatur	fra +8 °C
Lim	Akryl
Folie tykkelse (µ)	80 µm
Materiale kemiske egenskaber	Modstandsdygtig overfor vand, olier samt de fleste opløsningsmidler



TYPE	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	B (W)	H (H)	H (H2)	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
HSMB-C1-1402-WH	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	240 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026295084	598-14020
HSMB-C2-1402-WH	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	120 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026295145	598-14026
HSMB-C3-1402-WH	9,1	18,2	25,4	19,1	76,2	60 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026295206	598-21402
HSMB-C4-1402-WH	16,2	32,3	25,4	25,4	127,0	30 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026298665	598-40402
HSMB-C5-1402-WH	20,2	40,3	25,4	25,4	152,4	30 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026298672	598-50402

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.

TYPE	Beskrivelse	Farve	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
T82R-RD	Opmærkningspen	Rød (RD)	2 Stk.	4031026251950	500-50822
T82S-BK	Opmærkningspen	Sort (BK)	2 Stk.	4031026251943	500-50820

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.