



### Spiralslange i polypropylene, høj olieresistens

#### SPS

SPS spiralslangen anvendes i områder, hvor store kabeldiametre kræver beskyttelse som f.eks petrokemisk industri eller bygningskonstruktion.


#### Egenskaber og fordele

- Tykvægget og robust
- God beskyttelse mod mekanisk stres
- Meget høj slidstyrke
- God resistens overfor olie
- Tilgængelig i diametre op til 50 mm
- Ideel for store kabelbundter



SPS beskyttelsesslange - resistent overfor vibrationer og olie.

<b>MATERIALE</b>	Polypropylen (PP)
<b>Driftstemperatur</b>	-30 °C til +100 °C
<b>Flammehæmmende egenskab</b>	Iht. UL94 HB



SPS spiralslange med smalle spiraler

TYPE	Ø D	Afstand lamel (P)	Bundt Ø max.	L (L)	Farve	EAN	Bestillingsnr.
SPS10	10,0	5,0	14,0	1,0 m	Sort (BK)	4031026123998	162-10100
SPS15	15,0	5,0	20,0	1,0 m	Sort (BK)	4031026124001	162-10150
SPS20	20,0	5,5	25,0	1,0 m	Sort (BK)	4031026124018	162-10200
SPS25	25,0	6,0	30,0	1,0 m	Sort (BK)	4031026124025	162-10250
SPS30	30,0	6,5	37,0	1,0 m	Sort (BK)	4031026124032	162-10300
SPS35	35,0	6,5	42,0	1,0 m	Sort (BK)	4031026124049	162-10350
SPS40	40,0	7,0	48,0	1,0 m	Sort (BK)	4031026124056	162-10400
SPS50	50,0	8,0	59,0	1,0 m	Sort (BK)	4031026124070	162-10500

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.