



Panel labels, termo transfer

Helatag 1220 (hvid)

Panel labels er specielt fremstillet af et tykt materiale, der er udviklet til at erstatte traditionelle plastik plader. De skinnende hvide og sølv farver er velegnet til industrielle tavler, sikrings- og dataskabe og generel udstyrsopmærkning.

Giver en skarp og klar professionel udseende label med udskrift med TT4000+ eller TT430 printere og TT122OUT farvebånd.

Labels designes let med TagPrint Pro software.


Egenskaber og fordele

- Billigt alternativ til graverede mærkeplader i plast, ikke nødvendigt med ekstra holder
- Stærk lim med skumbagside sikrer optimal klæbeevne på ujævne overflader
- Runde hjørner sikrer bedre og langvarig klæbeevne
- Udskrift med høj kontrast af tekst og stregkoder
- Specielle størrelser og farver på forespørgsel
- Fremragende udskrift med TT122OUT og TT822OUT farvebånd
- For kemisk resistens anvendes TT122OUT
- Print med TT4000+ og TT430 for bedste resultat
- Nem labeldesign med TagPrint Pro software



Ideelt alternativ til graverede skilte - Panel mærker.

MATERIALE	Type 1220, Polyester (PET), hvid (WH)
Driftstemperatur	-40 °C til +90 °C
Hærdetemperatur	fra +4 °C
Lim	Akryl
Folie tykkelse (µ)	625 µm
Materiale kemiske egenskaber	Fremragende resistens overfor ældning, vejr og UV stråler. Resistent overfor kemikalier og opløsningsmidler.
Anbefalet farvebånd	TT122OUT, TT822OUT



For mere info!



TYPE	B (W)	H (H)	Bredde på liner BL (metrisk)	Labels pr. række	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
TAG13-07TDK1-1220-WH	13,0	7,0	21,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026454566	596-00560
TAG22-22TDK1-1220-WH	22,0	22,0	28,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026454573	596-00561
TAG27-08TDK1-1220-WH	27,0	8,0	33,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026454580	596-00562
TAG27-12.5TDK1-1220-WH	27,0	12,5	33,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026452333	596-00558
TAG27-15TDK1-1220-WH	27,0	15,0	33,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026454597	596-00563
TAG27-18TDK1-1220-WH	27,0	18,0	33,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026454603	596-00564
TAG27-27TDK1-1220-WH	27,0	27,0	33,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026454610	596-00565
TAG35-18TDK1-1220-WH	35,0	18,0	41,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026454627	596-00566
TAG45-15TDK1-1220-WH	45,0	15,0	51,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026454634	596-00567
TAG45-25TDK1-1220-WH	45,0	25,0	51,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026454641	596-00568
TAG60-30TDK1-1220-WH	60,0	30,0	66,0	1 Stk.	500 Stk.	Hvid (WH)	4031026454658	596-00569
TAG90-45TDK1-1220-WH	90,0	45,0	96,0	1 Stk.	500 Stk.	Hvid (WH)	4031026454665	596-00570
TAG100-30TDK1-1220-WH	100,0	30,0	106,0	1 Stk.	250 Stk.	Hvid (WH)	4031026454672	596-00571
TAG100-70TDK1-1220-WH	100,0	70,0	106,0	1 Stk.	250 Stk.	Hvid (WH)	4031026454689	596-00572

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.