



Panel labels, termo print

Helatag 1221 (sølv)

Panel labels er holdbare labels fremstillet af et tykt materiale der er udviklet til at erstatte traditionelle plastik plader. De skinnende hvide og sølv farver er velegnet til industrielle tavler, sikrings- og dataskabe og generel udstyrsopmærkning.

Giver en skarp og klar professionel udseende label med udskrift med TT4000+ eller TT430 printere og TT122OUT farvebånd.

Labels designes let med TagPrint Pro software.


Egenskaber og fordele

- Billigt alternativ til graverede mærkeplader i plast, ikke nødvendigt med ekstra holder
- Stærk lim med skumbagside sikrer optimal klæbeevne på ujævne overflader
- Runde hjørner sikrer bedre langvarig klæbeevne
- Udskrift med høj kontrast af tekst og stregkoder
- Specielle størrelser og farver på forespørgsel
- Fremragende udskrift med TT122OUT og TT822OUT farvebånd
- For kemisk resistens anvendes TT122OUT
- Print med TT4000+ og TT430 for bedste resultat
- Nem label design med TagPrint Pro software



Ideelt alternativ til graverede skilte - Panel mærker.

MATERIALE	Type 1221, Polyester (PET), sølv (SR)
Driftstemperatur	-40 °C til +90 °C
Hærdetemperatur	fra +4 °C
Lim	Akryl
Folie tykkelse (µ)	625 µm
Materiale kemiske egenskaber	Fremragende resistens overfor ældning, vejr og UV stråler. Resistent overfor kemikalier og opløsningsmidler.
Anbefalet farvebånd	TT122OUT, TT822OUT



TYPE	B (W)	H (H)	Bredde på liner BL (metrisk)	Labels pr. række	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
TAG13-07TDK1-1221-SR	13,0	7,0	21,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026454696	596-00573
TAG22-22TDK1-1221-SR	22,0	22,0	28,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026454702	596-00574
TAG27-08TDK1-1221-SR	27,0	8,0	33,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026454719	596-00575
TAG27-12.5TDK1-1221-SR	27,0	12,5	33,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026454726	596-00576
TAG27-15TDK1-1221-SR	27,0	15,0	33,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026454733	596-00577
TAG27-18TDK1-1221-SR	27,0	18,0	33,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026454740	596-00578
TAG27-27TDK1-1221-SR	27,0	27,0	33,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026454900	596-00579
TAG35-18TDK1-1221-SR	35,0	18,0	41,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026454917	596-00580
TAG45-15TDK1-1221-SR	45,0	15,0	51,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026454924	596-00581
TAG45-25TDK1-1221-SR	45,0	25,0	51,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026454931	596-00582
TAG60-30TDK1-1221-SR	60,0	30,0	66,0	1 Stk.	500 Stk.	Sølv (SR)	4031026454948	596-00583
TAG90-45TDK1-1221-SR	90,0	45,0	96,0	1 Stk.	500 Stk.	Sølv (SR)	4031026454955	596-00584
TAG100-30TDK1-1221-SR	100,0	30,0	106,0	1 Stk.	250 Stk.	Sølv (SR)	4031026454962	596-00585
TAG100-70TDK1-1221-SR	100,0	70,0	106,0	1 Stk.	250 Stk.	Sølv (SR)	4031026454979	596-00586

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.