



Selvaminerende labels, termo transfer

Materiale 1209 (hvid-transparent)


De specielt producerede klæbende labels giver højeste udskriftskvalitet, når der anvendes termoprintere. Rækken af materialer og farvebånd er udviklet til at imødekomme de fleste krav. Med TagPrint Pro kan labels nemt designes og udskrives.

Egenskaber og fordele

- Selvaminerende labels i høj kvalitet
- Anvendelig til opmærkning af kabler og ledninger
- Lamineringsfunktion giver perfekt beskyttelse mod fugt og mekanisk slid
- Fremragende udskriftskvalitet med TT932DOUT farvebånd
- Udskriv med TT4000+, TT430 for bedste resultat
- Enkelt labeldesign med TagPrint Pro software
- Andre farver på forespørgsel



Selvaminerende labels giver en optimal beskyttelse mod fugt, smuds og mekanisk slidtage.



MATERIALE	Type 1209, Vinyl (PVC), hvid transparent (WH/CL)
Driftstemperatur	-20 °C til +80 °C
Hærdetemperatur	fra 0 °C
Lim	Akryl
Folie tykkelse (µ)	90 µm
Materiale kemiske egenskaber	Resistent overfor alkohol, de fleste olier og smøremidler samt opløsningsmidler.
Anbefalet farvebånd	TT932DOUT

RoHS


TYPE	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	B (W)	H (H)	H (H2)	Bredde på liner BL (metrisk)	Labels pr. række	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
TAG51TD3-1209-WHCL	1,4	3,0	25,4	8,8	19,1	85,0	3 Stk.	5.000 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026296272	596-12091
TAG26TD6-1209-WHCL	1,5	3,0	12,7	9,5	19,1	85,0	6 Stk.	10.000 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026296012	596-12096
TAG36TD7-1209-WHCL	2,0	4,7	12,7	9,0	23,8	95,0	7 Stk.	10.000 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026296197	596-12097
TAG2TD6-1209-WHCL	3,5	7,6	12,7	12,7	36,5	82,0	6 Stk.	5.000 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026295404	596-61209
TAG22TD3-1209-WHCL	3,5	7,6	25,4	12,7	36,5	82,0	3 Stk.	2.500 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026295831	596-32091
TAG24TD1-1209-WHCL	3,5	7,6	50,8	12,7	36,5	55,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026295855	596-12094
TAG23TD5-1209-WHCL	4,5	10,0	19,1	12,7	44,5	101,6	5 Stk.	5.000 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026295848	596-12095
TAG25TD3-1209-WHCL	4,5	10,0	25,4	12,7	44,5	82,0	3 Stk.	2.500 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026295886	596-51209

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.

Selvlaminerende labels, termo transfer

Materiale 1209 (hvid-transparent)



TYPE	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	B (W)	H (H)	H (H2)	Bredde på liner BL (metrisk)	Labels pr. række	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
TAG9TD3-1209-WHCL	5,5	12,1	25,4	19,1	57,1	82,0	3 Stk.	2.500 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026295480	596-91209
TAG10TD2-1209-WHCL	5,5	12,1	49,5	19,1	57,1	101,6	2 Stk.	1.000 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026295527	596-12090
TAG91TD1-1209-WHCL	8,0	16,0	70,0	35,0	85,0	74,0	1 Stk.	500 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026295213	596-41209
TAG1TD2-1209-WHCL	8,5	18,2	48,2	19,1	79,2	101,6	2 Stk.	1.000 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026295381	596-21209
TAG3TD3-1209-WHCL	10,0	22,2	25,4	25,4	95,3	82,0	3 Stk.	1.000 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026295435	596-31209
TAG6TD1-1209-WHCL	10,0	22,2	50,8	25,4	95,3	55,0	1 Stk.	500 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026295466	596-11209
TAG107TD3-1209- WHCL	12,0	37,5	25,4	31,8	149,9	82,0	3 Stk.	1.000 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026295510	596-01209
TAG38TD3-1209-WHCL	20,8	47,5	25,4	38,1	187,2	82,0	3 Stk.	1.000 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026296210	596-12098
TAG07TD1-1209-WHCL	20,8	47,5	50,8	25,4	187,2	55,0	1 Stk.	250 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026295473	596-71209

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.