

## Produktinformation

# 82 01 150

## KNIPEX TwinGrip

Gribefunktion foran og på siden



- Gripe, spænde og løsne skruer med ødelagte hoveder og gevind
- Unik kombination: Med front- og sidegribefunktion, gennemstukket led, trykknjustering
- Effektiv frontgribekæbe med robust fortanding og høj udveksling ved værktøjsspidser
- Lille og handy - også velegnet til mere fintfølede arbejde
- Stor front- og sidegrebs-kapacitet: til diametre og nøglevidder på 3 - 16 mm
- Meget slank og kompakt tang: fintfølede arbejde selv under trange pladsforhold, med slank drejzone til hurtig skruining
- Pålideligt, frontalt greb af flade emner op til 6 mm med trepunkt-system
- Tredobbelt justerbart glideled med trykknjustering til præcis justering af gribebredden
- Optimeret geometri af sidegribeklo: med klemmeeffekt for maksimalt greb ved løsning og tilspænding
- Knibebeskyttelse minimerer risikoen for at klemme fingrene
- Holdbar og modstandsdygtig takket være et robust, fastgjort tanglede,

### Generelt

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Artikel-nr.      | 82 01 150                               |
| EAN              | 4003773089353                           |
| Tang             | grå atramenteret                        |
| Hoved            | poleret                                 |
| Greb             | overtrukket med skridhæmmende kunststof |
| Vægt             | 130 g                                   |
| Mål              | 154 x 45 x 14 mm                        |
| REACH kompatibel | indeholder ikke SVHC                    |
| Rohs compatible  | ikke relevant                           |

### Tekniske attributter

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Indstillinger                     | 3                  |
| Kapacitet til rør                 | Ø 1/8 – 5/8 tommer |
| Kapacitet til rør                 | Ø 3 – 16 mm        |
| Kapacitet til møtrik-nøglevidde i | 3 – 16 mm          |
| Kapacitet til møtrik-nøglevidde i | 1/8 – 5/8 tommer   |

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



