

Produktinformation

82 01 250

KNIPEX TwinGrip

Gribefunktion foran og på siden



- Gripe, spænde og løsne skruer med ødelagte hoveder og gevind
- Unik kombination: Med front- og sidegribefunktion, gennemstukket led, trykknjustering
- Effektiv frontgribekebe med robust fortanding og høj udveksling ved værktøjsspiden
- Griber kraftfuldt selv store, meget stramme og dybtliggende komponenter med SW 5 - 27 mm
- Meget slank og kompakt tang: fintfølede arbejde selv under trange pladsforhold, med slank drejezone til hurtig skruning
- Pålideligt, frontalt greb af flade emner op til 10 mm med trepunkt-system
- Syvvejs justerbart glideled med trykknjustering til præcis justering af gribebredden
- Knibebeholdelse minimerer risikoen for at klemme fingrene
- Holdbar og modstandsdygtig takket være et robust, fastgjort tangled,

Generelt

Artikel-nr.	82 01 250
EAN	4003773089377
Tang	grå atramenteret
Hoved	poleret
Greb	overtrukket med skridhæmmende kunststof
Vægt	361 g
Mål	250 x 50 x 15 mm
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs compatible	ikke relevant

Tekniske attributter

Indstillinger	7
Kapacitet til rør	Ø 1/16 – 13/64 tommer
Kapacitet til rør	Ø 5 – 27 mm
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i	5 – 27 mm
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i	13/64 – 1/16 tommer

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



