RUSTFRI STÅ LVÆGT

PCE-SSB 30



- **Vægtenheder: kg, g, lb, oz**
- **Alarmfunktion for øvre og nedre vægtgrænser**
- **Justerbar nulsporing**
- **Peak-, stabil- og gennemsnits-holdfunktion**
- **Manuel og automatisk tara-fratrækningsfunktion**
- **Robust, vandtæt kabinet i rustfrit stål**
- **Drift via strømforsyning**

Rustfri stålvægt er den ideelle løsning til præcise vejeopgaver i industri, produktion og fødevareforarbejdning. Takket være det robuste, vandtætte kabinet i rustfrit stål er den velegnet til daglig brug under krævende forhold og imponerer med en holdbar konstruktion samt enkel betjening. Med et vejeområde fra 0,02 til 30 kg og en opløsning på 5 g leverer Rustfri stålvægt pålidelige og præcise måleresultater til mange forskellige anvendelser. Valget af vægtenheder i kilogram, gram, pund og ounces muliggør fleksibel brug i nationale og internationale arbejdsmiljøer.

Til effektiv proceskontrol har Rustfri stålvægt en alarmfunktion for øvre og nedre vægtgrænser, som understøttes af en tydeligt synlig trafiklysvisning. Dermed kan målvægte overvåges hurtigt og enkelt, hvilket især er en fordel ved kontrol- og fyldeprocesser. Funktionsomfanget suppleres af justerbar nulsporing samt manuel og automatisk tara-fratrækningsfunktion, som gør vejning af beholdere og emballage særligt bekvem. Derudover er der peak-, stabil- og gennemsnits-holdfunktion, så måleresultater kan registreres og evalueres pålideligt.

Strømforsyningen sker som standard via en strømforsyning.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde op til [Max]	30 kg
Beslutning [d]	5 g

Generelle tekniske data	
Enheder	kg, g, lb, oz
Displaytype	LCD
Cifferstørrelse [BxH]	10x20 mm
Alarm	optisk, akustisk
Alarmmodi	Nedre alarmværdi Øvre alarmværdi
Mindste belastning [min]	20 g
Dimensioner	Vejningsplatform: 220x190 mm
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP68
Strømforsyning	100 ... 240 V AC | 50/60 Hz
Driftsbetingelser	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % r. F.
Opbevaringsforhold	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	320 x 270 x 130 mm
Weight	3165 g

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark

Telefon: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com