STAVTERMOMETER

PCE-ST 161



- **Display: baggrundsbelyst, enkeltradet LCD**
- **Temperaturvisning: kan skiftes mellem °C og °F**
- **Funktioner: MAX-, MIN- og HOLD-tilstand**
- **Robust metalfoldeled**
- **Gummieret overflade for skridsikker håndtering**
- **Beskyttelsesklasse IP67**
- **Kabinet af ABS/TPE/metal**
- **HACCP-certificeret**

Stavtermometer er et vandtæt foldetermometer til temperaturmåling. Det understøtter HACCP-relaterede temperaturkontroller med hurtig responstid og en letlæselig måleværdi-visning.

NTC-sensoren måler temperaturer fra -50 °C til +290 °C. Den sammenklappelige sonde kan opbevares pladsbesparende efter brug, mens det robuste metalfoldeled understøtter gentagen anvendelse. Kabinettet af ABS, TPE og rustfrit stål er vandtæt i henhold til IP67. En gummieret overflade forbedrer grebet under håndtering.

Det baggrundsbelyste, enkeltradede LCD viser måleværdierne. Stavtermometer giver mulighed for valg af °C eller °F samt brug af tilstandene MAX, MIN og HOLD. HOLD-tilstanden fastholder en måleværdi på displayet; MAX og MIN viser de højeste og laveste registrerede værdier. Hvis måleområdet overskrides, viser displayet „OL“. Efter ca. fire minutter uden betjening slukker Stavtermometer automatisk.

Med sin HACCP-certificering, IP67-udførelse og sammenklappelige sonde understøtter Stavtermometer pålidelige temperaturkontroller, hvor måleværdier skal registreres hurtigt og derefter aflæses.

Specifikation

Temperatur	
Måleområde	-50 ... -30 °C
Opløsning	0,1 °C
Nøjagtighed	±1 °C
Temperatur	
Måleområde	-30 ... +120 °C
Opløsning	0,1 °C
Nøjagtighed	±0,5 °C
Temperatur	
Måleområde	120 ... 200 °C
Opløsning	0,1 °C
Nøjagtighed	±1 °C
Temperatur	
Måleområde	200 ... 290 °C
Opløsning	1 °C
Nøjagtighed	±2 °C
Sensor	
Type	NTC

Generelle tekniske data	
Målefunktioner	MAX, MIN, HOLD
Displaytype	LCD
Skærmstørrelse	1,42 Tomme
Svartid	2 s
Driftstid	100 h
Dimensioner	Probelængde: 93 mm
Menusprog	Engelsk (GB), Engelsk (US)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP67
Batteri	2 x 1,5 V AAA-batteri , Alkali-Mangan
Kapacitet	1200 mAh
Ydeevne	3,6 Wh
Driftsbetingelser	0 ... 60 °C , 10 ... 95 % r. F.
Opbevaringsforhold	-30 ... 70 °C , 10 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	152 x 45 x 23 mm
Vægt	140 g

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark

Telefon: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com