BRUGSANVISNING

VANDTÆT FOLDBART TERMOMETER

PCE-ST 161

DANSK



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski) can be found via our product search on:
www.pce-instruments.com

INDLEDNING

Termometret er et vandtæt klaptermometer, der er en praktisk og pålidelig hjælp til temperaturmålinger. Takket være det robuste metalklapled og den lange, stabile målesonde er termometret ideelt til måling af kernetemperaturen. Termometret har beskyttelsesklasse IP67 og kan bruges under alle forhold. Det kan nemt rengøres under rindende vand og har en gummieret overflade, der gør det skridsikkert at håndtere. Termometeret har et stort, oplyst display, der gør det nemt og fejlfrit at aflæse måledataene, selv under dårlige lysforhold.

- Sonden er velegnet til forskellige feltforsøg
- Solid metaloverflade
- Kompakt størrelse
- IP67 vandtæt

EGENSKABER

- Stort måleområde -50 °C ... +290 °C (-58 °F ... +554 °F)
- Høj nøjagtighed ± 0,5 °C (-30 °C ... + 120 °C)
- MAX-, MIN- og HOLD-tilstande
- Automatisk slukning
- Kompakt størrelse 5,9“ (15 cm)
- Vandtæt i henhold til IP67
- Skridsikker gummibelagt overflade
- Ideel til måling af kernetemperatur
- Stort, oplyst display
- HACCP-certificeret

SPECIFIKATION

Måleenhed	Temperatur (°C/°F)
Sensortype	NTC
Måleområde	-50°C ... +290°C (-58°F ... +554°F)
Nøjagtighed	-50°C ... -30°C ±1°C -30°C ... +120°C ±0.5°C +120°C ... +200°C ±1 °C +200°C ... +290°C ±2°C -58°F ... -22°F ±1.8°F -22°F ... +248°F ±0.9°F +248°F ... +392°F ±1.8°F +392°F ... +554°F ±3.6°F
Opløsning	0.1°C (-50°C~199.9°C) 1°C (200°C ... 290°C) 0.1°F (-58°F ... 199.9°F) 1°F (200°F ... 554°F)

Driftstemperatur	0°C ... +60°C (32°F ... +140°F)
Opbevaringstemperatur	-30°C ... +70°C (-22°F ... +158°F)
Batteritype	2 x batteritype AAA
Batterilevetid	1 00h (typisk)
Størrelse (sonde udfoldet)	250 x 56 x 24,5 mm
Display	LCD 1-linjet, baggrundsbelyst OL vises, når måleområdet overskrides
Reaktionstid	1 ... 2 sek./test
Materiale/kabinet	ABS/TPE/rustfrit stål
Vægt	163 g (inklusive batteri)

BESKRIVELSE AF FRONTPLADEN

» [Tænd/sluk]-knap: Med udklappelig/indklappelig sonde (ca. 90°) til at tænde og slukke termometeret. For at forlænge batteriets levetid slukker termometeret automatisk efter ca. 4 minutter uden brug.

» [Min/Max]-knap: Viser den maksimale (MAX) / minimale (MIN) temperatur fra hukommelsen.

» [°C/°F]-knap: Skifter temperaturenheden.

» [Hold]-knap: Tryk på denne knap én gang for at vise **Hold** på displayet. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til normal tilstand.
Tryk på [Hold]-knappen og fold sonden ud, mens termometeret er slukket, for at deaktivere den automatiske slukningsfunktion.

BATTERISKIFT

Da batteriets kapacitet ikke er tilstrækkelig, viser LCD-displayet meddelelsen **Batteri skal udskiftes med AAA.**
Batteriet befinder sig under dækslet på bagsiden af termometeret. Åbn batteridækslet, tag batteriet ud af apparatet, udskift det med to nye AAA-batterier og sæt batteridækslet på igen.

BORTSKAFFELSE

For bortskaffelse af batterier i EU gælder Europa-Parlamentets direktiv (EU) 2023/1542. På grund af de indeholdte forurenende stoffer må batterier ikke bortskaffes som husholdningsaffald. De skal afleveres på indsamlingssteder, der er beregnet til dette formål. For at overholde EU-direktiv 2012/19/EU tager vi vores enheder tilbage. Enten genbruger vi dem eller giver dem til en genbrugsvirksomhed, som bortskaffer enhederne i overensstemmelse med loven. I lande uden for EU skal batterier og enheder bortskaffes i overensstemmelse med de lokale affaldsregler. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte PCE Instruments.

PCE INSTRUMENTS KONTAKTOPLYSNINGER

Germany
PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

France
PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France
Tel.: +33 (0) 972 35 37 17
Fax.: +33 (0) 972 35 37 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Spain
PCE Ibérica S.L.
Calle Mula, 8
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

United Kingdom
PCE Instruments UK Ltd
Trafford House
Chester Rd, Old Trafford
Manchester M32 0RS
United Kingdom
Tel: +44 (0) 161 464902 0
Fax: +44 (0) 161 464902 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

Italy
PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Turkey
PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

The Netherlands
PCE Brookhuis B.V.
Twentepoort West 17
7609 RD Almelo
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

United States of America
PCE Americas Inc.
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Denmark
PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Denmark
Tel.: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/dansk

Der tages forbehold for ændringer uden varsel