DIN 508 T-Nutensteine



a $^{-0,3}_{-0,5}$	d		e	h	k	für T-Nuten DIN 650
5	M 4	–	9 – 0,5	6,5	3 – 0,3	5
6	M 5	–	10	8	4 – 0,5	6
8	M 6	–	13	10	6	8
10	M 6	M 8	15	12	6	10
12	M 10	–	18	14	7	12
14	M 12	–	22	16	8	14
16	M 12	M 14	25	18	9	16
18	M 16	–	28	20	10	18
20	M 16	M 18	32	24	12	20
22	M 20	–	35	28	14	22
24	M 22	–	40	32	16	24
28	M 24	–	44 – 1	36	18 – 1	28

DIN	00508.100	RAZ 210

508

10

T-Nutensteine



T-Nutenschrauben
→ DIN 787

Innengew. M x Nutbreite a x e